

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料:

NdFeB N35(钕)。

规格: 镀镍。

提示:

未做屏蔽处理的系统。


温度范围: 最大 80°C。

装配:

磁铁可通过压配,螺纹紧固或粘合进行安装。

图纸提示: 1) 附着面

图纸



## 商品概述

订货号	类型	D	D1	Н	吸力 N
09001-12	Α	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	18
09001-15	Α	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	29
09001-18	Α	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	41
09001-24	Α	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	66
09001-32	В	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	42
09001-38	В	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	110
09001-48	В	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	165
09001-56	В	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	230