

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
NdFeB N35 (钕)。

规格：
镀镍。


提示：
未做屏蔽处理的系统。

温度范围：
最大 80 °C。

装配：
磁铁可通过压配或粘合进行安装。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	B	H	L	吸力 N
09002-0704	4 ±0,1	1,5 ±0,1	7,5 ±0,1	5
09002-0706	6 ±0,1	2 ±0,1	7,5 ±0,1	8
09002-1007	7,5 ±0,1	2 ±0,1	10 ±0,1	11
09002-1209	9,5 ±0,1	2,5 ±0,1	12 ±0,1	17
09002-1612	12,5 ±0,1	2,5 ±0,1	16 ±0,1	24
09002-1816	16,5 ±0,1	4 ±0,1	18 ±0,1	50
09002-2620	20,3 ±0,1	5 ±0,1	26 ±0,1	77
09002-3326	26 ±0,1	6,5 ±0,1	33 ±0,1	125