

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
外壳材质为黄铜。
磁芯材质为 SmCo。

提示：
光滑规格，经屏蔽处理的系统。直径“D”经打磨处理，配合公差为 h6。SmCo 厚罐形磁铁任何情况下都不得被直接压入铁中，否则会因为磁短路造成吸力的丧失。SmCo 吸附磁铁特别适合直接用于点焊机，因为不会出现退磁现象。
厚罐形磁铁可在不降低吸附力的情况下缩减尺寸“H1”。

温度范围：
最大 200 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	类型	D	H	H1	吸力 N	距铁壁距离 / mm
09067-01	A	6	20	10	8	1,5
09067-03	A	8	20	10	22	1,5
09067-05	A	10	20	8	40	2
09067-07	A	13	20	6	60	2,5
09067-09	A	16	20	2	125	3
09067-11	A	20	25	5	250	4
09067-13	A	25	35	7	400	5
09067-15	A	32	40	4,5	600	6

商品概述
