

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
不锈钢 1.4305。

规格：  
亮色。

图纸提示：  
1)  $D1 \geq 75$ ，配两个螺纹销。



## 图纸



## 商品概述

| 订货号          | 类型 | 材料  | D1 | B  | D2 | D3<br>埋头螺栓 |
|--------------|----|-----|----|----|----|------------|
| 07800-300302 | E  | 不锈钢 | 3  | 5  | 7  | M2x3       |
| 07800-300402 | E  | 不锈钢 | 4  | 5  | 8  | M2,5x3     |
| 07800-300502 | E  | 不锈钢 | 5  | 6  | 10 | M3x4       |
| 07800-300602 | E  | 不锈钢 | 6  | 8  | 12 | M4x5       |
| 07800-300702 | E  | 不锈钢 | 7  | 8  | 12 | M4x5       |
| 07800-300802 | E  | 不锈钢 | 8  | 8  | 16 | M4x6       |
| 07800-300902 | E  | 不锈钢 | 9  | 10 | 18 | M5x8       |
| 07800-301002 | E  | 不锈钢 | 10 | 10 | 20 | M5x8       |
| 07800-301102 | E  | 不锈钢 | 11 | 10 | 20 | M5x8       |
| 07800-301202 | E  | 不锈钢 | 12 | 12 | 22 | M6x8       |
| 07800-301402 | E  | 不锈钢 | 14 | 12 | 25 | M6x8       |
| 07800-301502 | E  | 不锈钢 | 15 | 12 | 25 | M6x8       |
| 07800-301602 | E  | 不锈钢 | 16 | 12 | 28 | M6x8       |
| 07800-301802 | E  | 不锈钢 | 18 | 14 | 32 | M6x8       |
| 07800-302002 | E  | 不锈钢 | 20 | 14 | 32 | M6x8       |
| 07800-302402 | E  | 不锈钢 | 24 | 16 | 40 | M8x12      |
| 07800-302502 | E  | 不锈钢 | 25 | 16 | 40 | M8x10      |
| 07800-302602 | E  | 不锈钢 | 26 | 16 | 40 | M8x10      |

## 商品概述

| 订货号          | 类型 | 材料  | D1  | B  | D2  | D3<br>埋头螺栓 |
|--------------|----|-----|-----|----|-----|------------|
| 07800-302802 | E  | 不锈钢 | 28  | 16 | 45  | M8x12      |
| 07800-303002 | E  | 不锈钢 | 30  | 16 | 45  | M8x10      |
| 07800-303202 | E  | 不锈钢 | 32  | 16 | 50  | M8x12      |
| 07800-303502 | E  | 不锈钢 | 35  | 16 | 56  | M8x12      |
| 07800-303602 | E  | 不锈钢 | 36  | 16 | 56  | M8x12      |
| 07800-303802 | E  | 不锈钢 | 38  | 16 | 56  | M8x12      |
| 07800-304002 | E  | 不锈钢 | 40  | 18 | 63  | M10x16     |
| 07800-304202 | E  | 不锈钢 | 42  | 18 | 63  | M10x16     |
| 07800-304502 | E  | 不锈钢 | 45  | 18 | 70  | M10x16     |
| 07800-304802 | E  | 不锈钢 | 48  | 18 | 70  | M10x16     |
| 07800-305002 | E  | 不锈钢 | 50  | 18 | 80  | M10x16     |
| 07800-305202 | E  | 不锈钢 | 52  | 18 | 80  | M10x16     |
| 07800-305502 | E  | 不锈钢 | 55  | 18 | 80  | M10x16     |
| 07800-305602 | E  | 不锈钢 | 56  | 18 | 80  | M10x16     |
| 07800-305802 | E  | 不锈钢 | 58  | 20 | 90  | M10x16     |
| 07800-306002 | E  | 不锈钢 | 60  | 20 | 90  | M10x16     |
| 07800-306302 | E  | 不锈钢 | 63  | 20 | 90  | M10x16     |
| 07800-306502 | E  | 不锈钢 | 65  | 20 | 100 | M10x20     |
| 07800-306802 | E  | 不锈钢 | 68  | 20 | 100 | M10x20     |
| 07800-307002 | E  | 不锈钢 | 70  | 20 | 100 | M10x20     |
| 07800-307202 | E  | 不锈钢 | 72  | 20 | 100 | M10x20     |
| 07800-307502 | E  | 不锈钢 | 75  | 22 | 110 | M12x20     |
| 07800-308002 | E  | 不锈钢 | 80  | 22 | 110 | M12x20     |
| 07800-308502 | E  | 不锈钢 | 85  | 22 | 125 | M12x25     |
| 07800-309002 | E  | 不锈钢 | 90  | 22 | 125 | M12x20     |
| 07800-310002 | E  | 不锈钢 | 100 | 25 | 140 | M12x25     |