

商品描述/产品说明





材料:

玻璃珠增强型聚酰胺材质的辊轮和外壳。钢制轴。


规格:

黑色外壳。提供各种颜色的辊轮。

提示:


滚子元件与辊轮导轨的铝制型材相匹配,并且可快速、简便地安装其上。无需工具即可完成型材的安装。适用于 B 型和 I 型铝制型材。








商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	类型 2	主体	R1	负载能力
			颜色		
10448-1281	Α	无轮缘	黑色	28	150
10448-1282	Α	无轮缘	黄色	28	150
10448-1283	Α	无轮缘	红色	28	150
10448-1284	Α	无轮缘	绿色	28	150
10448-1285	Α	无轮缘	灰色	28	150
10448-2281	В	有轮缘	黑色	28	150
10448-2282	В	有轮缘	黄色	28	150
10448-2283	В	有轮缘	红色	28	150
10448-2284	В	有轮缘	绿色	28	150
10448-2285	В	有轮缘	灰色	28	150