


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制 C45。


规格：
亮色，未经硬化处理。

提示：

滚子链条链轮，带单侧轮毂，符合 DIN ISO 606。

链轮有定心孔或经过预钻孔。（可能因制造技术而异）。因此，表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

图纸



商品概述

订货号	ISO 编号	节距 英寸	节距 mm	齿数	D	D1	D2	D3 max.	B1	B3	L	C	R
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	8	58	49,78	31	16	10,8	49,8	65	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	9	63,9	55,7	37	16	10,8	49,8	65	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	10	69,8	61,64	42	16	10,8	49,8	65	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	11	75,8	67,61	47	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	12	81,8	73,6	53	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	13	87,8	79,59	59	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	14	93,8	85,61	65	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	99,8	91,63	71	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	16	105,8	97,65	77	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	17	111,9	103,67	83	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	18	117,9	109,71	89	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	19	123,9	115,75	95	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	20	130	121,78	100	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	21	136	127,82	100	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	22	142	133,86	100	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	23	148,1	139,9	110	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	24	154,1	145,94	110	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	25	160,2	152	120	20	10,8	49,8	70	2	19

商品概述

订货号	ISO 编号	节距 英寸	节距 mm	齿数	D	D1	D2	D3 max.	B1	B3	L	C	R
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	26	166,2	158,04	120	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	27	172,3	164,09	120	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	28	178,3	170,13	120	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	29	184,4	176,19	120	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	30	190,4	182,25	120	20	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	31	196,5	188,31	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	32	202,5	194,35	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	33	208,6	200,4	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	34	214,6	206,46	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	35	220,7	212,52	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	36	226,8	218,58	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	37	232,8	224,64	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	38	238,9	230,69	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	39	244,9	236,75	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	40	251	242,81	130	25	10,8	49,8	70	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	45	283,2	273,1	140	25	10,8	49,8	72	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	50	313,5	303,39	140	25	10,8	49,8	72	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	57	355,9	345,81	140	30	10,8	49,8	75	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	60	374,1	363,99	140	30	10,8	49,8	75	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	76	471,1	460,99	150	30	10,8	49,8	75	2	19
-	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	95	586,2	576,17	150	30	10,8	49,8	75	2	19