

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
高性能陶瓷 Cerazur。

规格：
经打磨处理。

提示：

A 型定位销安装到沉孔用于工件和夹具零件的定位。
扁平的 C 型，则可以用来消除定位孔在距离尺寸方面的偏差，或者仅在一个方向上指定待定位的零件。A 型定位销还可以用作夹具挡块和支脚。

优点：


Cerazur 极耐冲击和耐弯曲。氧化硅是材料的基础。这是一种金属陶瓷复合解决方案。

图纸提示：

A 型和 B 型：圆柱形定位销

C 型和 D 型：平头定位销

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-10607	A	-	6	4	7	6	0,6	4
02020-01-10612	A	-	6	4	12	6	0,6	4
02020-01-10810	A	-	8	6	10	9	0,9	6
02020-01-10816	A	-	8	6	16	9	0,9	6
02020-01-11010	A	-	10	6	10	9	0,9	6
02020-01-11018	A	-	10	6	18	9	0,9	6
02020-01-11210	A	-	12	6	10	9	0,9	6
02020-01-11218	A	-	12	6	18	9	0,9	6
02020-01-11613	A	-	16	8	13	12	1,2	8
02020-01-11622	A	-	16	8	22	12	1,2	8
02020-01-20307	B	-	3	4	7	6	0,6	3
02020-01-20312	B	-	3	4	12	6	0,6	3
02020-01-20410	B	-	4	6	10	9	0,9	4
02020-01-20416	B	-	4	6	16	9	0,9	4
02020-01-20610	B	-	6	8	10	9	1,2	5
02020-01-20618	B	-	6	8	18	9	1,2	5
02020-01-30607	C	1	6	4	7	6	0,6	4

商品概述

订货号	类型	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-30612	C	1	6	4	12	6	0,6	4
02020-01-30810	C	1,6	8	6	10	9	0,9	6
02020-01-30816	C	1,6	8	6	16	9	0,9	6
02020-01-31010	C	2,5	10	6	10	9	0,9	6
02020-01-31018	C	2,5	10	6	18	9	0,9	6
02020-01-31210	C	2,5	12	6	10	9	0,9	6
02020-01-31218	C	2,5	12	6	18	9	0,9	6
02020-01-31613	C	3,5	16	8	13	12	1,2	8
02020-01-31622	C	3,5	16	8	22	12	1,2	8
02020-01-40307	D	1,2	3	4	7	6	0,6	3
02020-01-40312	D	1,2	3	4	12	6	0,6	3
02020-01-40410	D	1,6	4	6	10	9	0,9	4
02020-01-40416	D	1,6	4	6	16	9	0,9	4
02020-01-40610	D	2	6	8	10	9	1,2	5
02020-01-40618	D	2	6	8	18	9	1,2	5