

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
带聚酯拉线的氯丁橡胶。

提示：
DIN 7753 标准的环形三角皮带（窄三角皮带）。符合 ISO 1813 带导电性。三角皮带长度相等（1000 mm 以上）。

窄三角皮带比传统三角皮带功能更强大。


三角皮带在一定条件下耐油。必须避免与矿物油和矿物脂的长期接触，因为这些物质会缩短使用寿命。

温度范围：
-55 °C 至 +70 °C。
三角皮带如果持续暴露在超过 +60 °C 的温度下，使用寿命将缩短。

装配：
装上皮带后须进行预先张紧。运行 15 - 20 分钟后须进行后续张紧。

针对多皮带式驱动，如需更换一条皮带，则须将其作为一个整体进行更换。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-10512	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	524	474	512
22071-02-10562	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	574	524	562
22071-02-10587	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	599	549	587

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-10612	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	624	574	612
22071-02-10630	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	642	592	630
22071-02-10637	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	649	599	637
22071-02-10662	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	674	624	662
22071-02-10670	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	682	632	670
22071-02-10677	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	689	639	677
22071-02-10687	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	699	649	687
22071-02-10697	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	709	659	697
22071-02-10710	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	722	672	710
22071-02-10722	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	734	684	722
22071-02-10737	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	749	699	737
22071-02-10750	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	762	712	750
22071-02-10762	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	774	724	762
22071-02-10772	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	784	734	772
22071-02-10787	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	799	749	787
22071-02-10800	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	812	762	800
22071-02-10812	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	824	774	812
22071-02-10825	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	837	787	825
22071-02-10837	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	849	799	837
22071-02-10850	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	862	812	850
22071-02-10862	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	874	824	862
22071-02-10875	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	887	837	875
22071-02-10887	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	899	849	887
22071-02-10900	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	912	862	900
22071-02-10912	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	924	874	912
22071-02-10922	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	934	884	922
22071-02-10925	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	937	887	925
22071-02-10927	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	939	889	927
22071-02-10937	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	949	899	937
22071-02-10950	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	962	912	950
22071-02-10962	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	974	924	962
22071-02-10970	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	982	932	970
22071-02-10987	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	999	949	987
22071-02-11000	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1012	962	1000
22071-02-11012	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1024	974	1012
22071-02-11024	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1036	986	1024
22071-02-11037	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1049	999	1037
22071-02-11047	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1059	1009	1047
22071-02-11060	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1072	1022	1060
22071-02-11077	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1089	1039	1077
22071-02-11087	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1099	1049	1087
22071-02-11112	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1124	1074	1112
22071-02-11120	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1132	1082	1120
22071-02-11127	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1139	1089	1127
22071-02-11137	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1149	1099	1137
22071-02-11147	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1159	1109	1147
22071-02-11150	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1162	1112	1150
22071-02-11162	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1174	1124	1162
22071-02-11180	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1192	1142	1180
22071-02-11187	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1199	1149	1187
22071-02-11202	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1214	1164	1202
22071-02-11212	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1224	1174	1212
22071-02-11222	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1234	1184	1222
22071-02-11237	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1249	1199	1237
22071-02-11250	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1262	1212	1250
22071-02-11262	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1274	1224	1262
22071-02-11270	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1282	1232	1270
22071-02-11287	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1299	1249	1287
22071-02-11312	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1324	1274	1312
22071-02-11320	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1332	1282	1320
22071-02-11337	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1349	1299	1337
22071-02-11347	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1359	1309	1347
22071-02-11362	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1374	1324	1362
22071-02-11387	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1399	1349	1387
22071-02-11400	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1412	1362	1400

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-11412	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1424	1374	1412
22071-02-11420	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1432	1382	1420
22071-02-11437	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1449	1399	1437
22071-02-11457	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1469	1419	1457
22071-02-11462	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1474	1424	1462
22071-02-11487	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1499	1449	1487
22071-02-11500	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1512	1462	1500
22071-02-11512	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1524	1474	1512
22071-02-11520	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1532	1482	1520
22071-02-11537	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1549	1499	1537
22071-02-11550	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1562	1512	1550
22071-02-11562	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1574	1524	1562
22071-02-11587	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1599	1549	1587
22071-02-11600	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1612	1562	1600
22071-02-11612	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1624	1574	1612
22071-02-11637	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1649	1599	1637
22071-02-11650	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1662	1612	1650
22071-02-11662	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1674	1624	1662
22071-02-11687	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1699	1649	1687
22071-02-11700	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1712	1662	1700
22071-02-11712	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1724	1674	1712
22071-02-11737	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1749	1699	1737
22071-02-11750	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1762	1712	1750
22071-02-11762	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1774	1724	1762
22071-02-11787	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1799	1749	1787
22071-02-11800	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1812	1762	1800
22071-02-11812	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1824	1774	1812
22071-02-11837	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1849	1799	1837
22071-02-11850	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1862	1812	1850
22071-02-11862	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1874	1824	1862
22071-02-11887	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1899	1849	1887
22071-02-11900	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1912	1862	1900
22071-02-11937	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1949	1899	1937
22071-02-11950	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1962	1912	1950
22071-02-11987	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	1999	1949	1987
22071-02-12000	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2012	1962	2000
22071-02-12037	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2049	1999	2037
22071-02-12062	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2074	2024	2062
22071-02-12087	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2099	2049	2087
22071-02-12120	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2132	2082	2120
22071-02-12137	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2149	2099	2137
22071-02-12160	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2172	2122	2160
22071-02-12187	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2199	2149	2187
22071-02-12240	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2252	2202	2240
22071-02-12287	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2299	2249	2287
22071-02-12360	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2372	2322	2360
22071-02-12410	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2422	2372	2410
22071-02-12500	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2512	2462	2500
22071-02-12540	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2552	2502	2540
22071-02-12650	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2662	2612	2650
22071-02-12800	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2812	2762	2800
22071-02-12840	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	2852	2802	2840
22071-02-13000	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3012	2962	3000
22071-02-13150	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3162	3112	3150
22071-02-13170	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3182	3132	3170
22071-02-13350	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3362	3312	3350
22071-02-13550	型号 SPZ	9,7	8,5	4,5	8	3562	3512	3550
22071-02-20647	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	664	601	647
22071-02-20707	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	724	661	707
22071-02-20732	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	749	686	732
22071-02-20757	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	774	711	757
22071-02-20782	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	799	736	782
22071-02-20800	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	817	754	800
22071-02-20807	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	824	761	807
22071-02-20832	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	849	786	832

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-20850	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	867	804	850
22071-02-20857	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	874	811	857
22071-02-20882	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	899	836	882
22071-02-20900	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	917	854	900
22071-02-20907	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	924	861	907
22071-02-20925	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	942	879	925
22071-02-20932	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	949	886	932
22071-02-20950	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	967	904	950
22071-02-20957	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	974	911	957
22071-02-20967	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	984	921	967
22071-02-20982	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	999	936	982
22071-02-21000	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1017	954	1000
22071-02-21007	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1024	961	1007
22071-02-21032	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1049	986	1032
22071-02-21042	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1059	996	1042
22071-02-21057	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1074	1011	1057
22071-02-21060	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1077	1014	1060
22071-02-21082	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1099	1036	1082
22071-02-21090	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1107	1044	1090
22071-02-21100	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1117	1054	1100
22071-02-21107	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1124	1061	1107
22071-02-21120	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1137	1074	1120
22071-02-21132	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1149	1086	1132
22071-02-21150	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1167	1104	1150
22071-02-21157	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1174	1111	1157
22071-02-21175	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1192	1129	1175
22071-02-21180	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1197	1134	1180
22071-02-21207	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1224	1161	1207
22071-02-21225	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1242	1179	1225
22071-02-21232	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1249	1186	1232
22071-02-21250	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1267	1204	1250
22071-02-21257	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1274	1211	1257
22071-02-21272	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1289	1226	1272
22071-02-21282	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1299	1236	1282
22071-02-21300	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1317	1254	1300
22071-02-21307	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1324	1261	1307
22071-02-21320	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1337	1274	1320
22071-02-21332	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1349	1286	1332
22071-02-21357	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1374	1311	1357
22071-02-21367	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1384	1321	1367
22071-02-21375	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1392	1329	1375
22071-02-21382	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1399	1336	1382
22071-02-21400	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1417	1354	1400
22071-02-21407	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1424	1361	1407
22071-02-21425	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1442	1379	1425
22071-02-21432	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1449	1386	1432
22071-02-21450	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1467	1404	1450
22071-02-21457	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1474	1411	1457
22071-02-21482	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1499	1436	1482
22071-02-21500	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1517	1454	1500
22071-02-21507	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1524	1461	1507
22071-02-21525	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1542	1479	1525
22071-02-21532	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1549	1486	1532
22071-02-21557	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1574	1511	1557
22071-02-21582	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1599	1536	1582
22071-02-21600	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1617	1554	1600
22071-02-21607	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1624	1561	1607
22071-02-21632	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1649	1586	1632
22071-02-21657	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1674	1611	1657
22071-02-21675	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1692	1629	1675
22071-02-21682	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1699	1636	1682
22071-02-21700	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1717	1654	1700
22071-02-21707	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1724	1661	1707
22071-02-21732	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1749	1686	1732
22071-02-21750	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1767	1704	1750

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-21757	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1774	1711	1757
22071-02-21782	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1799	1736	1782
22071-02-21800	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1817	1754	1800
22071-02-21807	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1824	1761	1807
22071-02-21832	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1849	1786	1832
22071-02-21850	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1867	1804	1850
22071-02-21857	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1874	1811	1857
22071-02-21882	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1899	1836	1882
22071-02-21900	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1917	1854	1900
22071-02-21907	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1924	1861	1907
22071-02-21925	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1942	1879	1925
22071-02-21932	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1949	1886	1932
22071-02-21950	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1967	1904	1950
22071-02-21957	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1974	1911	1957
22071-02-21982	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	1999	1936	1982
22071-02-22000	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2017	1954	2000
22071-02-22032	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2049	1986	2032
22071-02-22057	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2074	2011	2057
22071-02-22082	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2099	2036	2082
22071-02-22120	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2137	2074	2120
22071-02-22132	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2149	2086	2132
22071-02-22182	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2199	2136	2182
22071-02-22207	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2224	2161	2207
22071-02-22232	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2249	2186	2232
22071-02-22240	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2257	2194	2240
22071-02-22282	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2299	2236	2282
22071-02-22300	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2317	2254	2300
22071-02-22307	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2324	2261	2307
22071-02-22332	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2349	2286	2332
22071-02-22360	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2377	2314	2360
22071-02-22382	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2399	2336	2382
22071-02-22432	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2449	2386	2432
22071-02-22475	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2492	2429	2475
22071-02-22482	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2499	2436	2482
22071-02-22500	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2517	2454	2500
22071-02-22532	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2549	2486	2532
22071-02-22582	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2599	2536	2582
22071-02-22607	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2624	2561	2607
22071-02-22632	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2649	2586	2632
22071-02-22650	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2667	2604	2650
22071-02-22682	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2699	2636	2682
22071-02-22732	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2749	2686	2732
22071-02-22782	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2799	2736	2782
22071-02-22800	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2817	2754	2800
22071-02-22832	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2849	2786	2832
22071-02-22847	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2864	2801	2847
22071-02-22882	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2899	2836	2882
22071-02-22900	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2917	2854	2900
22071-02-22932	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2949	2886	2932
22071-02-22982	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	2999	2936	2982
22071-02-23000	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3017	2954	3000
22071-02-23032	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3049	2986	3032
22071-02-23082	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3099	3036	3082
22071-02-23150	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3167	3104	3150
22071-02-23182	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3199	3136	3182
22071-02-23250	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3267	3204	3250
22071-02-23282	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3299	3236	3282
22071-02-23350	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3367	3304	3350
22071-02-23382	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3399	3336	3382
22071-02-23450	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3467	3404	3450
22071-02-23550	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3567	3504	3550
22071-02-23650	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3667	3604	3650
22071-02-23750	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	3767	3704	3750
22071-02-24000	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	4017	3954	4000
22071-02-24250	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	4267	4204	4250

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-24500	型号 SPA	12,7	11	6,2	10	4517	4454	4500
22071-02-31250	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1272	1190	1250
22071-02-31320	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1342	1260	1320
22071-02-31340	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1362	1280	1340
22071-02-31360	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1382	1300	1360
22071-02-31400	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1422	1340	1400
22071-02-31410	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1432	1350	1410
22071-02-31450	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1472	1390	1450
22071-02-31500	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1522	1440	1500
22071-02-31550	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1572	1490	1550
22071-02-31600	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1622	1540	1600
22071-02-31650	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1672	1590	1650
22071-02-31700	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1722	1640	1700
22071-02-31750	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1772	1690	1750
22071-02-31778	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1800	1718	1778
22071-02-31800	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1822	1740	1800
22071-02-31850	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1872	1790	1850
22071-02-31860	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1882	1800	1860
22071-02-31900	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1922	1840	1900
22071-02-31950	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	1972	1890	1950
22071-02-32000	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2022	1940	2000
22071-02-32020	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2042	1960	2020
22071-02-32060	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2082	2000	2060
22071-02-32098	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2120	2038	2098
22071-02-32120	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2142	2060	2120
22071-02-32150	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2172	2090	2150
22071-02-32180	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2202	2120	2180
22071-02-32200	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2222	2140	2200
22071-02-32240	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2262	2180	2240
22071-02-32264	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2286	2204	2264
22071-02-32280	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2302	2220	2280
22071-02-32300	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2322	2240	2300
22071-02-32310	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2332	2250	2310
22071-02-32360	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2382	2300	2360
22071-02-32391	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2413	2331	2391
22071-02-32400	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2422	2340	2400
22071-02-32410	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2432	2350	2410
22071-02-32430	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2452	2370	2430
22071-02-32450	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2472	2390	2450
22071-02-32500	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2522	2440	2500
22071-02-32530	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2552	2470	2530
22071-02-32580	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2602	2520	2580
22071-02-32600	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2622	2540	2600
22071-02-32650	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2672	2590	2650
22071-02-32680	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2702	2620	2680
22071-02-32720	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2742	2660	2720
22071-02-32760	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2782	2700	2760
22071-02-32800	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2822	2740	2800
22071-02-32840	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2862	2780	2840
22071-02-32850	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2872	2790	2850
22071-02-32900	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2922	2840	2900
22071-02-32950	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	2972	2890	2950
22071-02-32990	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3012	2930	2990
22071-02-33000	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3022	2940	3000
22071-02-33070	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3092	3010	3070
22071-02-33150	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3172	3090	3150
22071-02-33170	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3192	3110	3170
22071-02-33250	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3272	3190	3250
22071-02-33320	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3342	3260	3320
22071-02-33350	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3372	3290	3350
22071-02-33450	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3472	3390	3450
22071-02-33500	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3522	3440	3500
22071-02-33550	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3572	3490	3550
22071-02-33650	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3672	3590	3650
22071-02-33750	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3772	3690	3750

商品概述

订货号	类型 1	BW=皮带宽度	B1	B2	H	外部长度 LA	内部长度 LI	有效长度 LW
22071-02-33800	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3822	3740	3800
22071-02-33870	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	3892	3810	3870
22071-02-34000	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4022	3940	4000
22071-02-34060	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4082	4000	4060
22071-02-34120	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4142	4060	4120
22071-02-34250	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4272	4190	4250
22071-02-34310	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4332	4250	4310
22071-02-34370	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4392	4310	4370
22071-02-34500	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4522	4440	4500
22071-02-34560	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4582	4500	4560
22071-02-34620	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4642	4560	4620
22071-02-34750	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4772	4690	4750
22071-02-34820	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4842	4760	4820
22071-02-34870	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	4892	4810	4870
22071-02-35000	型号 SPB	16,3	14	7,9	13	5022	4940	5000