

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
壳体：钢制。  
滑脂枪头：压铸锌。

提示：  
双手滑脂枪适用于 500 g 滑脂罐。泵活塞与缸体配合精度高。因此可防止润滑脂泄漏。通过真空原理确保滑脂罐彻底排空。更换滑脂罐时更加快速，更加干净。液位和滑脂品种通过开放式结构始终能一目了然。

交付时随附铠装软管和油嘴口。

## 商品概述

订货号	填充容积 cm <sup>3</sup>	填充方式	介质	压力 bar
97990-13-11500	500	500 g 旋装式滑脂筒	滑脂 20 °C 时稠度级别高达 2 级	400 bar

订货号	断裂压力 bar	输送能力 每次行程 cm <sup>3</sup>	连接螺纹	连接	嘴口
97990-13-11500	850 bar	2	M10x1	铠装软管 Ø11x300	精密注油嘴