

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢。
不锈钢 A2。

规格：
亮色不锈钢。
亮色钢制。
镀锌钢制。

提示：
开槽螺母的主要作用是将轴承固定在轴上。
此外，可以使用开槽螺母来固定齿轮、齿带和其他机床组件。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	主体表面	D1	D2	D3	H	B=槽宽	T
07590-01-0010	钢制	亮色	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
07590-01-0012	钢制	亮色	M12x1	22	17	4	3	2
07590-01-0015	钢制	亮色	M15X1	25	21	5	4	2
07590-01-0017	钢制	亮色	M17x1	28	24	5	4	2
07590-01-0020	钢制	亮色	M20X1	32	26	6	4	2
07590-01-0025	钢制	亮色	M25X1,5	38	32	7	5	2
07590-01-0030	钢制	亮色	M30x1,5	45	38	7	5	2
07590-01-0035	钢制	亮色	M35x1,5	52	44	8	5	2
07590-01-0040	钢制	亮色	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
07590-01-0045	钢制	亮色	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
07590-01-0050	钢制	亮色	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
07590-01-0055	钢制	亮色	M55x2	75	67	11	7	3
07590-01-0060	钢制	亮色	M60x2	80	73	11	7	3
07590-01-0065	钢制	亮色	M65x2	85	79	12	7	3
07590-01-0070	钢制	亮色	M70x2	92	85	12	8	3,5
07590-01-0075	钢制	亮色	M75x2	98	90	13	8	3,5
07590-01-0080	钢制	亮色	M80x2	105	95	15	8	3,5
07590-01-0085	钢制	亮色	M85x2	110	102	15	8	3,5
07590-01-0090	钢制	亮色	M90x2	120	108	16	10	4
07590-01-0095	钢制	亮色	M95x2	125	110	17	10	4
07590-01-0100	钢制	亮色	M100x2	130	120	18	10	4
07590-01-010	钢制	镀锌	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
07590-01-012	钢制	镀锌	M12x1	22	17	4	3	2
07590-01-015	钢制	镀锌	M15X1	25	21	5	4	2
07590-01-017	钢制	镀锌	M17x1	28	24	5	4	2
07590-01-020	钢制	镀锌	M20X1	32	26	6	4	2
07590-01-025	钢制	镀锌	M25X1,5	38	32	7	5	2
07590-01-030	钢制	镀锌	M30x1,5	45	38	7	5	2

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	D1	D2	D3	H	B=槽宽	T
07590-01-035	钢制	镀锌	M35x1,5	52	44	8	5	2
07590-01-040	钢制	镀锌	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
07590-01-045	钢制	镀锌	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
07590-01-050	钢制	镀锌	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
07590-01-055	钢制	镀锌	M55x2	75	67	11	7	3
07590-01-060	钢制	镀锌	M60x2	80	73	11	7	3
07590-01-065	钢制	镀锌	M65x2	85	79	12	7	3
07590-01-070	钢制	镀锌	M70x2	92	85	12	8	3,5
07590-01-075	钢制	镀锌	M75x2	98	90	13	8	3,5
07590-01-080	钢制	镀锌	M80x2	105	95	15	8	3,5
07590-01-085	钢制	镀锌	M85x2	110	102	15	8	3,5
07590-01-090	钢制	镀锌	M90x2	120	108	16	10	4
07590-01-095	钢制	镀锌	M95x2	125	110	17	10	4
07590-01-100	钢制	镀锌	M100x2	130	120	18	10	4
07590-01-1010	不锈钢 A2	亮色	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
07590-01-1012	不锈钢 A2	亮色	M12x1	22	17	4	3	2
07590-01-1015	不锈钢 A2	亮色	M15X1	25	21	5	4	2
07590-01-1017	不锈钢 A2	亮色	M17x1	28	24	5	4	2
07590-01-1020	不锈钢 A2	亮色	M20X1	32	26	6	4	2
07590-01-1025	不锈钢 A2	亮色	M25X1,5	38	32	7	5	2
07590-01-1030	不锈钢 A2	亮色	M30x1,5	45	38	7	5	2
07590-01-1035	不锈钢 A2	亮色	M35x1,5	52	44	8	5	2
07590-01-1040	不锈钢 A2	亮色	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
07590-01-1045	不锈钢 A2	亮色	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
07590-01-1050	不锈钢 A2	亮色	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
07590-01-1055	不锈钢 A2	亮色	M55x2	75	67	11	7	3
07590-01-1060	不锈钢 A2	亮色	M60x2	80	73	11	7	3
07590-01-1065	不锈钢 A2	亮色	M65x2	85	79	12	7	3
07590-01-1070	不锈钢 A2	亮色	M70x2	92	85	12	8	3,5
07590-01-1075	不锈钢 A2	亮色	M75x2	98	90	13	8	3,5
07590-01-1080	不锈钢 A2	亮色	M80x2	105	95	15	8	3,5
07590-01-1085	不锈钢 A2	亮色	M85x2	110	102	15	8	3,5
07590-01-1090	不锈钢 A2	亮色	M90x2	120	108	16	10	4
07590-01-1095	不锈钢 A2	亮色	M95x2	125	110	17	10	4
07590-01-1100	不锈钢 A2	亮色	M100x2	130	120	18	10	4