

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
聚酰胺。  
钢制螺栓。

规格：  
黑色。  
螺栓镀锌。

提示：  
带研磨调节面的调节支脚。刚性规格。

## 图纸



## 商品概述

订货号	D	D1	H	H1	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27797-2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2

## 商品概述

订货号	D	D1	H	H1	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27797-2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
27797-2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
27797-2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
27797-2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
27797-2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
27797-2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
27797-2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
27797-2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
27797-2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
27797-2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
27797-2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
27797-2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
27797-2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
27797-2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
27797-2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5