

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢，丁腈橡胶。

提示：


低款防滑找正楔适用于承纳高达 2 吨的重物。

找正楔具有突点状结构的大支撑面 1)，由 80° 邵氏硬度的丁腈橡胶制成。

通过找正楔的平角，螺丝每转动一圈，找正楔的高度就会调整 0.15 mm。

3 mm 厚的硫化防滑层由 80° 邵氏硬度 2) 的丁腈橡胶制成，可确保永久隔振、隔声和阻挡有分解作用的介质。

图纸



商品概述

订货号	连续负荷 (kN)	最大许用负荷 (kN)	调整螺栓的扭矩 (Nm)	每圈的调节高度 (mm)
27710-05-137092035	20	35	20	0,15

商品概述
