

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
GJL 300.


规格：
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。

提示：
带 T 型槽的四面弯板用于在卧式机床上以模块化方式搭建夹具。
纵向与横向精确的凹槽间距确保了夹紧作业极高的重复精度。
四面弯板适配于 DIN55201 和 JIS6337-1980 标准机床的机台。
用于将工装板插在 DIN 55201 机台上的定位销，须另行订购。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。

图纸提示：
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)



图纸



商品概述

订货号	L	H	H4	H1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L9	L11	BN=槽宽	NB=装配孔数量
01850-314040050	400	500	23	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	14	3
01850-314040065	400	650	23	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	14	4
01850-314050060	500	600	23	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	14	4
01850-314050075	500	750	23	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	14	5
01850-314063070	630	700	30	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	14	4
01850-314063085	630	850	30	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	14	5
01850-314080080	800	800	30	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	14	4
01850-314080100	800	1000	30	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	14	5
01850-314100100	1000	1000	30	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	14	5
01850-314100125	1000	1250	30	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	14	6
01850-318040050	400	500	30	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	18	3
01850-318040065	400	650	30	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	18	4
01850-318050060	500	600	30	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	18	4
01850-318050075	500	750	30	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	18	5
01850-318063070	630	700	30	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	18	4
01850-318063085	630	850	30	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	18	5
01850-318080080	800	800	30	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	18	4
01850-318080100	800	1000	30	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	18	5
01850-318100100	1000	1000	30	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	18	5
01850-318100125	1000	1250	30	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	18	6

商品概述
