

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

DIN EN 10305 标准的精密管，采用 1.4301 不锈钢。
梯形丝杆，右旋螺纹，滚轧，采用 1.4301 不锈钢。

提示：

中间转速范围，自锁。

行程 $S = \text{长度 } L - (2 \times L2 + J)$ 。

根据要求：

左旋螺纹，2 个驱动轴头，其他行程或手轮。


附件：

- 不锈钢导轨 29120, 29130, 29135
- 管道连接系统的夹紧件

工作原理：

丝杠的旋转运动被转换为滑轨的线性输出运动。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	E 类	轴	L	行程 S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 平键 DIN 6885	V1
29105-1300101X300	带滚珠轴承	30	Tr 14x3	300	109	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1300101X500	带滚珠轴承	30	Tr 14x3	500	309	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1300101X800	带滚珠轴承	30	Tr 14x3	800	609	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
29105-1400101X300	带滚珠轴承	40	Tr 20x4	300	107	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X500	带滚珠轴承	40	Tr 20x4	500	307	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X800	带滚珠轴承	40	Tr 20x4	800	607	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
29105-1400101X1000	带滚珠轴承	40	Tr 20x4	1000	807	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10