

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚酰胺 (PA6)。
CR / NBR 密封环。

规格：
浅灰色 RAL 7035。

提示：
电缆螺纹接头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口，密封和应力消除则通过内部弹片和密封圈来实现。

防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。


电缆螺纹接头用于将布置的线缆引入机箱、分线盒和接线盒中。

带有扁平密封件的电缆接头接触面可能会变色。这些不影响部件的功能，在安装状态下也不可见。

温度范围：
静态：-40 °C 至 +100 °C。
动态：-20 °C 至 +100 °C。

图纸提示：
1) M32x1.5 以上平面密封圈

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 1 | D | D1 | H max. | L | SW1 | SW2 | 最大锁紧扭矩 SW1 Nm | 最大锁紧扭矩 SW2 Nm |
|--------------|---------|---------|-------|-----------|----|-----|-----|---------------------|---------------------|
| 84100-121500 | 带标准螺纹长度 | M12X1,5 | 3-6,5 | 31 | 8 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 |
| 84100-161500 | 带标准螺纹长度 | M16x1,5 | 5-9,5 | 35,5 | 8 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| 84100-201500 | 带标准螺纹长度 | M20X1,5 | 8-13 | 36 | 8 | 24 | 24 | 3,5 | 3,5 |
| 84100-251500 | 带标准螺纹长度 | M25x1,5 | 11-17 | 43 | 8 | 29 | 29 | 5 | 5 |
| 84100-321500 | 带标准螺纹长度 | M32x1,5 | 15-21 | 50 | 10 | 36 | 36 | 5 | 5 |
| 84100-401500 | 带标准螺纹长度 | M40X1,5 | 19-28 | 51 | 10 | 46 | 46 | 7,5 | 7,5 |
| 84100-161510 | 带长螺纹 | M16x1,5 | 5-9,5 | 42,5 | 15 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| 84100-201510 | 带长螺纹 | M20X1,5 | 8-13 | 43 | 15 | 24 | 24 | 3,5 | 3,5 |
| 84100-251510 | 带长螺纹 | M25x1,5 | 11-17 | 50 | 15 | 29 | 29 | 5 | 5 |
| 84100-321510 | 带长螺纹 | M32x1,5 | 15-21 | 55 | 15 | 36 | 36 | 5 | 5 |

商品概述

| 订货号 | 类型 1 | D | D1 | H max. | L | SW1 | SW2 | 最大锁紧扭矩 SW1 Nm | 最大锁紧扭矩 SW2 Nm |
|--------------|------|---------|-------|-----------|----|-----|-----|---------------------|---------------------|
| 84100-401510 | 带长螺纹 | M40X1,5 | 19-28 | 59 | 18 | 46 | 46 | 7,5 | 7,5 |