

## 商品描述/产品说明





## 产品说明

材料:

聚酰胺 (PA6)。 CR 密封圈。

规格:

RAL 7035 浅灰色塑料。

提示:


堵头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口,适用于安全封闭无用的螺纹孔或通孔。

防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。

温度范围:

-40 °C 至 +100 °C。

图纸



## 商品概述

订货号	D	D1	Н	
84100-50-1215000	M12x1,5	15	10	6
84100-50-1615000	M16x1,5	20	10,5	6
84100-50-2015000	M20x1,5	24	10,5	6
84100-50-2515000	M25x1,5	30	13	8
84100-50-3215000	M32x1,5	37	13,5	8
84100-50-4015000	M40X1,5	46	14	8