

INCH  
Parts



## 产品说明

### 材料：

玻璃纤维增强型塑料材质的把手，配有压铸锌材质的齿环。  
强度等级为 5.8 的钢制部件。

### 规格：

钢制部件经黑色氧化。


### 根据要求：

其他内螺纹和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。



图纸



商品概述

| 订货号        | 尺寸 | X       | T  | D    | D1   | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A   | A1   | B    | 齿数 |
|------------|----|---------|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|----|
| 06600-1AEΔ | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13   | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40  | 47   | 7,5  | 16 |
| 06600-1A0Δ | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13   | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40  | 47   | 7,5  | 16 |
| 06600-1A1Δ | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13   | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40  | 47   | 7,5  | 16 |
| 06600-1A2Δ | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13   | 14,5 | 24,5 | 4   | 15   | 30   | 33,5 | 40  | 47   | 7,5  | 16 |
| 06600-2A2Δ | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20 |
| 06600-2A3Δ | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18   | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65  | 75   | 9,5  | 20 |
| 06600-3A3Δ | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22 |
| 06600-3A4Δ | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21,5 | 23   | 37   | 10  | 24   | 53,5 | 58   | 80  | 91,5 | 11   | 22 |
| 06600-4A4Δ | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24 |
| 06600-4A5Δ | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 25,5 | 27,5 | 43   | 10  | 26   | 61   | 66   | 95  | 109  | 13   | 24 |
| 06600-5A5Δ | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26 |
| 06600-5A6Δ | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 30   | 32,5 | 49   | 12  | 33   | 72   | 77   | 110 | 126  | 15,5 | 26 |