




弹簧柱塞 剖面图



产品说明

材料：

套筒 1.4305。

顶销 1.4034。

弹簧 1.4310。

规格：

亮色。顶销硬化处理。

提示：

以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。

M3 = 6-32

M4 = 8-32 和 8-36

M5 = 10-32

M6 = 1/4-20

M8 = 5/16-18

M10 = 3/8-16


M12 = 5/32

M16 = 5/8-11


图纸提示：

1) 埋头螺母 胶合

图纸



图纸



商品概述

订货号	D	D1	H	L	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	安装扳手 订货号
03055-AE	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03055-AG	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03055-A1	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	5	17	03040-905
03055-A2	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	6	17	03040-906
03055-AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	6	17	03040-906
03055-A3	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	7	29	03040-908
03055-A4	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	8	31	03040-910
03055-A5	1/2-13	6	4	28	2	2	4	10	47	03040-912
03055-A6	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	03040-916