


商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明


材料：
钢制 强度等级5.8。

规格：
蓝色钝化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

图纸



商品概述

订货号	A	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03091-11CWA2	16	4	1/4-20	2,3	41,5	20	32	16	9,5	-	0,7	3	10	1,6
03091-12CMA4	23,5	6,35	3/8-16	3,5	65,1	33,3	50,8	27	14,3	-	1,1	4	16	10

商品概述

订货号	A	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03091-13CNA5	31	7,93	1/2-13	4,7	73	31,8	54	28,6	19	1/2	1,3	4	22	13
03091-14COA6	33	9,53	5/8-11	4,7	102,9	50,5	77,5	44,5	25,4	5/8	1,6	4	23	42