

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球，黑色。


规格：
精细塑料涂层，黑色。

订购须知：
从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

根据要求：
其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：
1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



商品概述

订货号	类型	X	A=手柄长度	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	齿数	L
06380-1A31X	20°	5/16-18	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-1A41X	20°	3/8-16	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-1A51X	20°	1/2-13	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-2A51X	20°	1/2-13	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24	20/25/30/40/50/60
06380-3A51X	20°	1/2-13	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26	20/25/30/40/50/60
06380-3A61X	20°	5/8-11	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26	20/25/30/40/50/60
06380-4A61X	20°	5/8-11	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36	30/40/50/60
06380-4A71X	20°	3/4-10	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36	30/40/50/60