

商品描述/产品说明

INCH
Parts


产品说明

材料：
钢制，强度等级5.8。

规格：
黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。

提示：
手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-0704A4	D	4	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1	8	14
03099-0705A4	D	5	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,3	8	14
03099-0706A4	D	6	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,8	8	14
03099-0704AL	D	4	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1	8	14
03099-0705AL	D	5	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,3	8	14
03099-0706AL	D	6	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,8	8	14
03099-0705A5	D	5	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,3	8	15
03099-0706A5	D	6	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,8	8	15
03099-0708A5	D	8	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	2,3	8	15
03099-0705AM	D	5	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,3	8	15
03099-0706AM	D	6	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,8	8	15
03099-0708AM	D	8	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	2,3	8	15
03099-0706A6	D	6	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	1,8	15	35
03099-0708A6	D	8	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,3	15	35
03099-0710A6	D	10	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,8	15	35
03099-0706AN	D	6	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	1,8	15	35
03099-0708AN	D	8	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,3	15	35
03099-0710AN	D	10	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1-1/8	2,8	15	35
03099-0708A7	D	8	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,3	20	60
03099-0710A7	D	10	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,8	20	60

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-0712A7	D	12	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	3	20	60
03099-0708AO	D	8	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,3	20	60
03099-0710AO	D	10	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,8	20	60
03099-0712AO	D	12	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	3	20	60