

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢主体。

规格：
亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

耐腐蚀。可接挂绳。

两端剪切力 (F) = $S \cdot \tau \cdot a_B \max$.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

附件：


螺旋安全绳 03199-10200

带吊环的安全绳 03199-....

钥匙圈 03199-15/19/23

快锁插销的固定衬套 03197....

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03194-23CLL08	25	3/16	5,25	14	0,5	6	26,5	18,7	3/16	13
03194-23CLL12	25	3/16	5,25	14	0,75	6	26,5	25,05	3/16	13
03194-23CLL16	25	3/16	5,25	14	1,0	6	26,5	31,4	3/16	13
03194-23CLL20	25	3/16	5,25	14	1,25	6	26,5	37,75	3/16	13
03194-23CML08	25	1/4	7,2	14	0,5	6,9	26,5	19,6	1/4	24
03194-23CML12	25	1/4	7,2	14	0,75	6,9	26,5	25,95	1/4	24
03194-23CML16	25	1/4	7,2	14	1,0	6,9	26,5	32,3	1/4	24
03194-23CML20	25	1/4	7,2	14	1,25	6,9	26,5	38,65	1/4	24
03194-23CML24	25	1/4	7,2	14	1,5	6,9	26,5	45	1/4	24
03194-23CML28	25	1/4	7,2	14	1,75	6,9	26,5	51,35	1/4	24
03194-23CML32	25	1/4	7,2	14	2,0	6,9	26,5	57,7	1/4	24
03194-23CNL16	25	5/16	9,5	14	1,0	7,9	26,5	33,3	5/16	38
03194-23CNL20	25	5/16	9,5	14	1,25	7,9	26,5	39,65	5/16	38
03194-23CNL24	25	5/16	9,5	14	1,5	7,9	26,5	46	5/16	38
03194-23CNL28	25	5/16	9,5	14	1,75	7,9	26,5	52,35	5/16	38
03194-23CNL32	25	5/16	9,5	14	2,0	7,9	26,5	58,7	5/16	38
03194-31COL16	33	3/8	11,5	19	1,0	8,8	34,6	34,2	3/8	54
03194-31COL20	33	3/8	11,5	19	1,25	8,8	34,6	40,55	3/8	54
03194-31COL24	33	3/8	11,5	19	1,5	8,8	34,6	46,9	3/8	54
03194-31COL28	33	3/8	11,5	19	1,75	8,8	34,6	53,25	3/8	54
03194-31COL32	33	3/8	11,5	19	2,0	8,8	34,6	59,6	3/8	54
03194-31CUL16	33	7/16	13	19	1,0	9,7	34,6	35,1	7/16	74
03194-31CUL20	33	7/16	13	19	1,25	9,7	34,6	41,45	7/16	74
03194-31CUL24	33	7/16	13	19	1,5	9,7	34,6	47,8	7/16	74
03194-31CUL28	33	7/16	13	19	1,75	9,7	34,6	54,15	7/16	74
03194-31CUL32	33	7/16	13	19	2,0	9,7	34,6	60,5	7/16	74
03194-31CUL36	33	7/16	13	19	2,5	9,7	34,6	73,2	7/16	74
03194-31CUL40	33	7/16	13	19	3,0	9,7	34,6	85,9	7/16	74
03194-31CPL16	33	1/2	15	19	1,0	10	34,6	35,4	1/2	96
03194-31CPL20	33	1/2	15	19	1,25	10	34,6	41,75	1/2	96
03194-31CPL24	33	1/2	15	19	1,5	10	34,6	48,1	1/2	96
03194-31CPL28	33	1/2	15	19	1,75	10	34,6	54,45	1/2	96
03194-31CPL32	33	1/2	15	19	2,0	10	34,6	60,8	1/2	96
03194-31CPL36	33	1/2	15	19	2,5	10	34,6	73,5	1/2	96
03194-31CPL40	33	1/2	15	19	3,0	10	34,6	86,2	1/2	96
03194-31CQL16	33	5/8	19	20	1,0	13,3	34,6	38,7	5/8	150
03194-31CQL20	33	5/8	19	20	1,25	13,3	34,6	45,05	5/8	150
03194-31CQL24	33	5/8	19	20	1,5	13,3	34,6	51,4	5/8	150
03194-31CQL28	33	5/8	19	20	1,75	13,3	34,6	57,75	5/8	150
03194-31CQL32	33	5/8	19	20	2,0	13,3	34,6	64,1	5/8	150
03194-31CQL36	33	5/8	19	20	2,5	13,3	34,6	76,8	5/8	150
03194-31CQL40	33	5/8	19	20	3,0	13,3	34,6	89,5	5/8	150