

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢制：  
顶销硬化处理：  
强度等级 5.8。

不锈钢：  
顶销未经硬化处理：  
螺纹套筒 1.4305。  
顶销 1.4305。


黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：  
钢制：  
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。


不锈钢：  
顶销未经硬化处理，抛光及氧化处理。

提示：  
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

根据要求：  
特殊类型。



## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 主体表面  | 组件颜色        | D  | D1      | D2 | L    | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置<br>弹簧弹力<br>F1 约 N | 终点位置<br>弹簧弹力<br>F2 约 N |
|---------------|----|------|-------|-------------|----|---------|----|------|----|----|------|-----|-------|------------------------|------------------------|
| 03089-5004AK  | A  | 钢制   | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4  | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6  | 6  | 4    | 10  | 1     | 6                      | 12                     |
| 03089-5105AL  | A  | 钢制   | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5  | 3/8-24  | 21 | 34,5 | 8  | 7  | 5    | 13  | 1,3   | 5                      | 12                     |
| 03089-5206A5  | A  | 钢制   | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6  | 1/2-13  | 25 | 41,7 | 10 | 8  | 6    | 14  | 1,8   | 6                      | 14                     |
| 03089-5308A6  | A  | 钢制   | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8  | 5/8-11  | 33 | 54   | 12 | 10 | 8    | 19  | 2,3   | 14                     | 28                     |
| 03089-5410A7  | A  | 钢制   | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10  | 33 | 61   | 15 | 12 | 10   | 22  | 2,8   | 15                     | 32                     |
| 03089-15004AK | A  | 不锈钢  | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4  | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6  | 6  | 4    | 10  | 1     | 6                      | 12                     |
| 03089-15105AL | A  | 不锈钢  | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5  | 3/8-24  | 21 | 34,5 | 8  | 7  | 5    | 13  | 1,3   | 5                      | 12                     |
| 03089-15206A5 | A  | 不锈钢  | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6  | 1/2-13  | 25 | 41,7 | 10 | 8  | 6    | 14  | 1,8   | 6                      | 14                     |
| 03089-15308A6 | A  | 不锈钢  | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8  | 5/8-11  | 33 | 54   | 12 | 10 | 8    | 19  | 2,3   | 14                     | 28                     |
| 03089-15410A7 | A  | 不锈钢  | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10  | 33 | 61   | 15 | 12 | 10   | 22  | 2,8   | 15                     | 32                     |