


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。


规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销未经硬化处理，抛光及氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

根据要求：
特殊类型。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-8004AK	D	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
03089-8105AL	D	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-8206A5	D	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-8308A6	D	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
03089-8410A7	D	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32
03089-18004AK	D	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
03089-18105AL	D	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-18206A5	D	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-18308A6	D	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
03089-18410A7	D	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32