

INCH  
Parts



### 产品说明

材料：  
钢制：  
顶销硬化处理：  
强度等级 5.8。

不锈钢：  
顶销硬化处理：  
螺纹套筒 1.4305。  
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：  
螺纹套筒 1.4305。  
顶销 1.4305。


规格：  
钢制：  
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：  
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：  
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。  
凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外，这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作，或者通过鲍登线进行远程控制。  
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽，配合旋钮垫片的使用。

根据要求：  
特殊类型。

附件：  
间隔环 03089。  
连接嵌入件  
用于薄壁部件 03094-10。



## 商品概述

| 订货号           | 尺寸 | 主体材料 | 主体表面  | 类型 | D  | D1      | D2  | L  | L1 | L2  | 行程 S | Fx30° | 初始位置<br>弹簧弹力<br>F1 约 N | 终点位置<br>弹簧弹力<br>F2 约 N | 订货号      |
|---------------|----|------|-------|----|----|---------|-----|----|----|-----|------|-------|------------------------|------------------------|----------|
| 03096-1903AJ  | 9  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 3  | 1/4-28  | M2  | 24 | 17 | 3,5 | 3,5  | 0,8   | 4,5                    | 10                     | 03094-99 |
| 03096-1004AK  | 0  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 4  | 5/16-24 | M3  | 32 | 21 | 7   | 4    | 1     | 6                      | 12                     | 03094-90 |
| 03096-1105AL  | 1  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 5  | 3/8-24  | M4  | 37 | 24 | 8   | 5    | 1,3   | 5                      | 12                     | 03094-91 |
| 03096-1206A5  | 2  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 6  | 1/2-13  | M6  | 42 | 28 | 8   | 6    | 1,8   | 6                      | 14                     | 03094-92 |
| 03096-1308A6  | 3  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 8  | 5/8-11  | M8  | 56 | 36 | 12  | 8    | 2,3   | 15                     | 35                     | 03094-93 |
| 03096-1410A7  | 4  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 10 | 3/4-10  | M8  | 62 | 40 | 12  | 10   | 2,8   | 15                     | 34                     | 03094-94 |
| 03096-1412AO  | 4  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 12 | 3/4-16  | M8  | 66 | 42 | 12  | 12   | 2,8   | 15                     | 39                     | 03094-94 |
| 03096-1516A8  | 5  | 钢制   | 经硬化处理 | J  | 16 | 1-8     | M10 | 80 | 50 | 14  | 16   | 3,2   | 20                     | 46                     | 03094-95 |
| 03096-01903AJ | 9  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 3  | 1/4-28  | M2  | 24 | 17 | 3,5 | 3,5  | 0,8   | 4,5                    | 10                     | 03094-99 |
| 03096-01004AK | 0  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 4  | 5/16-24 | M3  | 32 | 21 | 7   | 4    | 1     | 6                      | 12                     | 03094-90 |
| 03096-01105AL | 1  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 5  | 3/8-24  | M4  | 37 | 24 | 8   | 5    | 1,3   | 5                      | 12                     | 03094-91 |
| 03096-01206A5 | 2  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 6  | 1/2-13  | M6  | 42 | 28 | 8   | 6    | 1,8   | 6                      | 14                     | 03094-92 |
| 03096-01308A6 | 3  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 8  | 5/8-11  | M8  | 56 | 36 | 12  | 8    | 2,3   | 15                     | 35                     | 03094-93 |
| 03096-01410A7 | 4  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 10 | 3/4-10  | M8  | 62 | 40 | 12  | 10   | 2,8   | 15                     | 34                     | 03094-94 |
| 03096-01412AO | 4  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 12 | 3/4-16  | M8  | 66 | 42 | 12  | 12   | 2,8   | 15                     | 39                     | 03094-94 |
| 03096-01516A8 | 5  | 不锈钢  | 经硬化处理 | J  | 16 | 1-8     | M10 | 80 | 50 | 14  | 16   | 3,2   | 20                     | 46                     | 03094-95 |
| 03096-11903AJ | 9  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 3  | 1/4-28  | M2  | 24 | 17 | 3,5 | 3,5  | 0,8   | 4,5                    | 10                     | 03094-99 |
| 03096-11004AK | 0  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 4  | 5/16-24 | M3  | 32 | 21 | 7   | 4    | 1     | 6                      | 12                     | 03094-90 |
| 03096-11105AL | 1  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 5  | 3/8-24  | M4  | 37 | 24 | 8   | 5    | 1,3   | 5                      | 12                     | 03094-91 |
| 03096-11206A5 | 2  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 6  | 1/2-13  | M6  | 42 | 28 | 8   | 6    | 1,8   | 6                      | 14                     | 03094-92 |
| 03096-11308A6 | 3  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 8  | 5/8-11  | M8  | 56 | 36 | 12  | 8    | 2,3   | 15                     | 35                     | 03094-93 |
| 03096-11410A7 | 4  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 10 | 3/4-10  | M8  | 62 | 40 | 12  | 10   | 2,8   | 15                     | 34                     | 03094-94 |
| 03096-11412AO | 4  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 12 | 3/4-16  | M8  | 66 | 42 | 12  | 12   | 2,8   | 15                     | 39                     | 03094-94 |
| 03096-11516A8 | 5  | 不锈钢  | 未硬化处理 | J  | 16 | 1-8     | M10 | 80 | 50 | 14  | 16   | 3,2   | 20                     | 46                     | 03094-95 |

