

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明


材料：
手轮，增强型和稳定性聚酰胺。
聚酰胺材质的中心堵头。
钢制直通型衬套。

规格：
手轮，耐润滑油和润滑脂，黑色 (RAL 9011)，锻光。
灰色中心堵头 (RAL 7035)。
直通型衬套，经黑色氧化处理。

提示：
图中孔径 D2 的公差 H7 仅适用于公制手轮。对于英制手轮，公差为 H10。

根据要求：
其他顶盖颜色，
特殊类型。

图纸



商品概述

订货号	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3
06255-0080XCN	80	0,312	24,5	20	16	20	34
06255-0100XCO	99	0,375	28	25,5	20	24	42
06255-0100XCQ	99	0,625	28	25,5	20	24	42
06255-0130XCN	129	0,312	32	30	21	24	50
06255-0130XCO	129	0,375	32	30	21	24	50
06255-0160XCO	159	0,375	40	33	22	32	57
06255-0160XCP	159	0,5	40	33	22	32	57
06255-0160XCQ	159	0,625	40	33	22	32	57
06255-0200XCO	198	0,375	51	31	17,5	32	60
06255-0200XCQ	198	0,625	51	31	17,5	32	60
06255-0250XCQ	252	0,625	55,5	39,5	24	36	71

商品概述
