

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts

## 产品说明

## 材料：

手轮，增强型和稳定性聚酰胺。

聚酰胺材质的中心堵头。

钢制直通型衬套。

手柄的螺纹嵌入件，黄铜材质。

## 规格：

手轮，耐润滑油和润滑脂，黑色 (RAL 9011)，锻光。

灰色中心堵头 (RAL 7035)。

直通型衬套，经黑色氧化处理。

## 提示：


图中孔径 D2 的公差 H7 仅适用于公制手轮。对于英制手轮，公差为 H10。

## 根据要求：

其他顶盖颜色，

特殊类型。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 类型 1 | D1  | D2    | D3   | D4 | H    | H2   | A   | L   | L1 | L2 | L3 |
|---------------|------|-----|-------|------|----|------|------|-----|-----|----|----|----|
| 06255-4080XCN | 定位孔  | 80  | 0,312 | 24,5 | 20 | 20   | 16   | 30  | 85  | 20 | 51 | 34 |
| 06255-4100XCO | 定位孔  | 99  | 0,375 | 28   | 20 | 25,5 | 20   | 38  | 93  | 24 | 51 | 43 |
| 06255-4100XCP | 定位孔  | 99  | 0,5   | 28   | 20 | 25,5 | 20   | 38  | 93  | 24 | 51 | 43 |
| 06255-4130XCN | 定位孔  | 129 | 0,312 | 32   | 23 | 30   | 21   | 55  | 112 | 24 | 62 | 50 |
| 06255-4130XCO | 定位孔  | 129 | 0,375 | 32   | 23 | 30   | 21   | 55  | 112 | 24 | 62 | 50 |
| 06255-4160XCO | 定位孔  | 159 | 0,375 | 40   | 23 | 33   | 22   | 66  | 119 | 32 | 62 | 57 |
| 06255-4160XCP | 定位孔  | 159 | 0,5   | 40   | 23 | 33   | 22   | 66  | 119 | 32 | 62 | 57 |
| 06255-4160XCQ | 定位孔  | 159 | 0,625 | 40   | 23 | 33   | 22   | 66  | 119 | 32 | 62 | 57 |
| 06255-4200XCQ | 定位孔  | 198 | 0,625 | 51   | 26 | 31   | 17,5 | 82  | 141 | 32 | 81 | 60 |
| 06255-4250XCR | 定位孔  | 252 | 0,75  | 55,5 | 27 | 39,5 | 24   | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 |

## 商品概述

---