

INCH
Parts



产品说明

材料：

钢制规格：

螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格：

柱塞顶销经硬化处理：

螺纹套筒 1.4305。

柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理：

螺纹套筒 1.4305。

柱塞顶销 1.4305。

黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。

规格：

钢制版本：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。


黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

提示：

分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

根据要求：

特殊类型。



商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹力 F1 约 N	终点位置 弹力 F2 约 N
03089-4903AJ	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-4004AK	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-4105AL	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-4206A5	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-4308A6	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-4410A7	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-4412AO	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-4516A8	D	钢制	-	经硬化处理	黑色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-4903AJ84	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-4004AK84	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-4105AL84	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-4206A584	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-4308A684	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-4410A784	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-4412AO84	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-4516A884	D	钢制	-	经硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-04903AJ	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-04004AK	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12

03089_D Inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞，带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母 - inch



商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹力 F1 约 N	终点位置 弹力 F2 约 N
03089-04105AL	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-04206A5	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-04308A6	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-04410A7	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-04412AO	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-04516A8	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	黑色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-04903AJ84	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-04004AK84	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-04105AL84	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-04206A584	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-04308A684	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-04410A784	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-04412AO84	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-04516A884	D	不锈钢	1.4034	经硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-14903AJ	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-14004AK	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-14105AL	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-14206A5	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-14308A6	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-14410A7	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-14412AO	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-14516A8	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-14903AJ84	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-14004AK84	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-14105AL84	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-14206A584	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-14308A684	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-14410A784	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
03089-14412AO84	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-14516A884	D	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46

