

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 套筒 1.4305.
 滚珠 1.4034.
 弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格：
 亮色。顶珠硬化处理。

提示：
 英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：
 L2 = 约两个螺距

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03011-AD	标准弹簧弹力	6-32	1,5	0,4	7	4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
03011-AE	标准弹簧弹力	8-32	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
03011-AG	标准弹簧弹力	8-36	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
03011-A1	标准弹簧弹力	10-32	3	0,9	12	6	0,8	6	11	0,12	0,08
03011-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
03011-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
03011-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	16	8	1,2	15	30	1,09	0,37
03011-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	6	2	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
03011-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	22	10	2	30	55	2,03	1,36
03011-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	24	14	2,5	65	125	3,95	2,95
03011-2A1	加强弹簧弹力	10-32	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
03011-2A2	加强弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03011-2AJ	加强弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03011-2A3	加强弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
03011-2A4	加强弹簧弹力	3/8-16	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
03011-2A5	加强弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
03011-2A6	加强弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95