

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制套筒 强度等级5.8。
POM顶销。
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：
黑色氧化处理。

提示：
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：
1) 埋头螺母 胶合

图纸



商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	安装扳手 订货号
03050-AD	标准弹簧弹力	6-32	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,5	3	03040-903
03050-AE	标准弹簧弹力	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03050-AG	标准弹簧弹力	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03050-A1	标准弹簧弹力	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	03040-905
03050-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	03040-906
03050-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	03040-906
03050-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	03040-908
03050-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	03040-910
03050-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	6	4	28	2	2	4	12	55	03040-912
03050-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	03040-916
03050-1AE	轻弹簧弹力	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1AG	轻弹簧弹力	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	3	10	03040-905
03050-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	4	16	03040-908
03050-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	4	16	03040-910
03050-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	4	28	2	2	4	5	27	03040-912
03050-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	20	45	03040-916

商品概述
