

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。


提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外，这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作，或者通过鲍登线进行远程控制。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽，配合旋钮垫片的使用。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：
J型: 带顶销, 不带锁紧螺母
K型: 带顶销, 带锁紧螺母

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03096-1903AJ	J	钢制	经硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	03094-99
03096-1004AK	J	钢制	经硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	03094-90
03096-1105AL	J	钢制	经硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-1206A5	J	钢制	经硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-1308A6	J	钢制	经硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-1410A7	J	钢制	经硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-1412AO	J	钢制	经硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	03094-94
03096-1516A8	J	钢制	经硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95
03096-01903AJ	J	不锈钢	经硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	03094-99
03096-01004AK	J	不锈钢	经硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	03094-90
03096-01105AL	J	不锈钢	经硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-01206A5	J	不锈钢	经硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-01308A6	J	不锈钢	经硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-01410A7	J	不锈钢	经硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-01412AO	J	不锈钢	经硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	03094-94
03096-01516A8	J	不锈钢	经硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95
03096-11903AJ	J	不锈钢	未硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	03094-99
03096-11004AK	J	不锈钢	未硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	03094-90
03096-11105AL	J	不锈钢	未硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-11206A5	J	不锈钢	未硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-11308A6	J	不锈钢	未硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-11410A7	J	不锈钢	未硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-11412AO	J	不锈钢	未硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	03094-94
03096-11516A8	J	不锈钢	未硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95
03096-2903AJ	K	钢制	经硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03096-2004AK	K	钢制	经硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1/2	1	6	12	03094-90
03096-2105AL	K	钢制	经硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03096-2206A5	K	钢制	经硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03096-2308A6	K	钢制	经硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	15/16	2,3	15	35	03094-93
03096-2410A7	K	钢制	经硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03096-2412AO	K	钢制	经硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03096-2516A8	K	钢制	经硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95
03096-02903AJ	K	不锈钢	经硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03096-02004AK	K	不锈钢	经硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1/2	1	6	12	03094-90
03096-02105AL	K	不锈钢	经硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03096-02206A5	K	不锈钢	经硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03096-02308A6	K	不锈钢	经硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	15/16	2,3	15	35	03094-93
03096-02410A7	K	不锈钢	经硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03096-02412AO	K	不锈钢	经硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03096-02516A8	K	不锈钢	经硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95
03096-12903AJ	K	不锈钢	未硬化处理	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03096-12004AK	K	不锈钢	未硬化处理	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1/2	1	6	12	03094-90
03096-12105AL	K	不锈钢	未硬化处理	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03096-12206A5	K	不锈钢	未硬化处理	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03096-12308A6	K	不锈钢	未硬化处理	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	15/16	2,3	15	35	03094-93

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03096-12410A7	K	不锈钢	未硬化处理	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03096-12412AO	K	不锈钢	未硬化处理	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03096-12516A8	K	不锈钢	未硬化处理	16	1-8	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	03094-95