

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
衬套和螺栓，钢制 5.8。

规格：
钢制，经蓝色钝化处理。

提示：
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：
D 型: 带螺纹轴套 无端盖
K 型: 带螺纹轴套 带端盖
E 型: 带压配衬套 无端盖
H 型: 带压配衬套 带端盖
L 型: 带外螺纹

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T
06266-11A1	D	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-11A2	D	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-11A3	D	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-12A3	D	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-12A4	D	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-13A4	D	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-13A5	D	1/2-13	63	22	41	17	18

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T
06266-21A1Δ	K	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-21A2Δ	K	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-21A3Δ	K	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-22A3Δ	K	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-22A4Δ	K	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-23A4Δ	K	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-23A5Δ	K	1/2-13	63	22	41	17	18

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T
06266-31CM	E	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-32CN	E	0,312	50	18	36	15	14
06266-33CO	E	0,375	63	22	41	17	14

订货号	类型	尺寸	D	D1	D2	H	H1	T
06266-41CMAΔ	H	1	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-42CNAΔ	H	2	0,312	50	18	36	15	14
06266-43COΔ	H	3	0,375	63	22	41	17	14

订货号	类型	尺寸	D	D1	D2	H	H1	L
06266-51A1ΔX	L	1	10-32	40	16,5	31	13	10/20
06266-51A2ΔX	L	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20/30
06266-51A3ΔX	L	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20/40
06266-52A3ΔX	L	2	5/16-18	50	18	36	15	20/40
06266-52A4ΔX	L	2	3/8-16	50	18	36	15	20/40
06266-53A4ΔX	L	3	3/8-16	63	22	41	17	20/40
06266-53A5ΔX	L	3	1/2-13	63	22	41	17	30/60

商品概述
