

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts

## 产品说明

材料：

A, G 型：调质钢弹簧柱塞，易切削钢球体。

B 型：不锈钢。

C 型：POM 弹簧柱塞，易切削钢球体。

D 型：POM 弹簧柱塞，不锈钢球体。

热塑性弹性体防滑板。

规格：

A 型：表面硬化的钢球体，黑色氧化。

G 型：表面硬化的钢球体，黑色氧化，带防滑板。

B 型：亮色。

C 型：表面硬化的钢球体，黑色氧化。


D 型：表面硬化的钢球体，亮色。

提示：

防滑垫可以吸收振动，避免铰接脚杯侧滑。

表格中所述的负载能力是建议，所用铰接脚杯可承受持续的最大静态负荷。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号       | 类型 | D  | D1      | H  | H2  | T   | SW | 负载能力<br>max. kN |
|-----------|----|----|---------|----|-----|-----|----|-----------------|
| 07144-1A2 | A  | 20 | 1/4-20  | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10              |
| 07144-1A3 | A  | 25 | 5/16-18 | 18 | 4   | 9   | 13 | 18              |
| 07144-1A4 | A  | 32 | 3/8-16  | 22 | 5   | 10  | 17 | 20              |
| 07144-1A5 | A  | 40 | 1/2-13  | 26 | 6   | 12  | 19 | 35              |
| 07144-1A6 | A  | 50 | 5/8-11  | 32 | 7   | 14  | 24 | 45              |
| 07144-1A7 | A  | 60 | 3/4-10  | 42 | 8   | 18  | 30 | 55              |
| 07144-3A2 | B  | 20 | 1/4-20  | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10              |
| 07144-3A3 | B  | 25 | 5/16-18 | 18 | 4   | 9   | 13 | 18              |
| 07144-3A4 | B  | 32 | 3/8-16  | 22 | 5   | 10  | 17 | 20              |
| 07144-3A5 | B  | 40 | 1/2-13  | 26 | 6   | 12  | 19 | 35              |
| 07144-3A6 | B  | 50 | 5/8-11  | 32 | 7   | 14  | 24 | 45              |
| 07144-3A7 | B  | 60 | 3/4-10  | 42 | 8   | 18  | 30 | 55              |
| 07144-5A2 | C  | 20 | 1/4-20  | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4               |
| 07144-5A3 | C  | 25 | 5/16-18 | 18 | 4   | 9   | 13 | 7               |
| 07144-5A4 | C  | 32 | 3/8-16  | 22 | 5   | 10  | 17 | 10              |
| 07144-5A5 | C  | 40 | 1/2-13  | 26 | 6   | 12  | 19 | 18              |
| 07144-5A6 | C  | 50 | 5/8-11  | 32 | 7   | 14  | 24 | 20              |
| 07144-5A7 | C  | 60 | 3/4-10  | 42 | 8   | 18  | 30 | 22              |
| 07144-2A2 | D  | 20 | 1/4-20  | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4               |
| 07144-2A3 | D  | 25 | 5/16-18 | 18 | 4   | 9   | 13 | 7               |
| 07144-2A4 | D  | 32 | 3/8-16  | 22 | 5   | 10  | 17 | 10              |
| 07144-2A5 | D  | 40 | 1/2-13  | 26 | 6   | 12  | 19 | 18              |
| 07144-2A6 | D  | 50 | 5/8-11  | 32 | 7   | 14  | 24 | 20              |
| 07144-2A7 | D  | 60 | 3/4-10  | 42 | 8   | 18  | 30 | 22              |
| 07144-4A4 | G  | 32 | 3/8-16  | 25 | 5   | 10  | 17 | 12              |
| 07144-4A5 | G  | 40 | 1/2-13  | 29 | 6   | 12  | 19 | 17              |
| 07144-4A6 | G  | 50 | 5/8-11  | 35 | 7   | 14  | 24 | 20              |
| 07144-4A7 | G  | 60 | 3/4-10  | 45 | 8   | 18  | 30 | 24              |

| 订货号 类型 C  | 订货号 类型 D  | D  | D1      | H  | H2  | T   | SW | 负载能力<br>max. kN |
|-----------|-----------|----|---------|----|-----|-----|----|-----------------|
| 07144-5A2 | 07144-2A2 | 20 | 1/4-20  | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4               |
| 07144-5A3 | 07144-2A3 | 25 | 5/16-18 | 18 | 4   | 9   | 13 | 7               |
| 07144-5A4 | 07144-2A4 | 32 | 3/8-16  | 22 | 5   | 10  | 17 | 10              |
| 07144-5A5 | 07144-2A5 | 40 | 1/2-13  | 26 | 6   | 12  | 19 | 18              |
| 07144-5A6 | 07144-2A6 | 50 | 5/8-11  | 32 | 7   | 14  | 24 | 20              |
| 07144-5A7 | 07144-2A7 | 60 | 3/4-10  | 42 | 8   | 18  | 30 | 22              |

| 订货号 类型 G  | D  | D1     | H  | H2 | T  | SW | 负载能力<br>max. kN<br>(静态负载) |
|-----------|----|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 07144-4A4 | 32 | 3/8-16 | 25 | 5  | 10 | 17 | 12                        |
| 07144-4A5 | 40 | 1/2-13 | 29 | 6  | 12 | 19 | 17                        |
| 07144-4A6 | 50 | 5/8-11 | 35 | 7  | 14 | 24 | 20                        |
| 07144-4A7 | 60 | 3/4-10 | 45 | 8  | 18 | 30 | 24                        |