

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

塑料制 A 型壳体。

压铸锌合金制 B 型壳体。POM 活性表面。

C 型壳体，高合金不锈钢。

## 规格：

电压：U = 10 - 30 V 直流

功能：常开触点

开关方式：PNP

安装方式：齐平

防护等级：IP 67

## 提示：

非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

C 型允许在 T 型槽中固定螺栓。节省空间且安全，因为接近开关隐藏在槽中并与槽齐平。

短路和反极性保护。

## 温度范围：

-25 °C 至 +70 °C

## 安全：

此产品不适合用作保护人员的传感器。

## 图纸提示：


1) LED 显示

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	感应距离 S <sub>n</sub> (mm)	电流 I max. (mA)	开关频率 f (Hz)	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-05-005	A	2	100	1500	PUR 电缆	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
83000-05-010	B	1,5	200	5000	3 针连接器	-
83000-05-015	C	1,5	150	4500	TPE-U(PU) 电缆	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>

商品概述

---