



商品描述/产品说明



产品说明

材料：
镀镍不锈钢或黄铜制壳体。
PBT 或 PA 12 活性表面。

规格：
电压：U = 10 - 30 V 直流
功能：常开触点
开关方式：PNP
安装方式：齐平
防护等级：IP 67

提示：
非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

短路和反极性保护。

温度范围：
-25 °C 至 +70 °C


安全：
此产品不适合用作保护人员的传感器。

图纸提示：
1) LED-指示灯

P = 电缆长度

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色

图纸



商品概述

订货号	主体材料	类型	G	L	L1	P	材料感应面	感应距离 Sn (mm)	电流 I max. (mA)	开关频率 f (Hz)	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-10-010X5000	不锈钢	A	M8x1	30	-	5000	PBT	1,5	200	3000	PUR 电缆	3 x 0,14 mm ²
83000-10-020	不锈钢	B	M8x1	45	34,5	-	PBT	2	200	1500	3 针连接器	-
83000-10-030	不锈钢	B	M8x1	55	44,5	-	PBT	2	200	1500	3 针连接器	-
83000-10-040	黄铜	B	M8x1	59	50	-	PA 12	1,5	200	1000	3 针连接器	-
83000-10-050	黄铜	B	M8x1	59	50	-	PA 12	2	200	700	3 针连接器	-

商品概述

订货号	主体材料	类型	G	L	L1	P	材料感应面	感应距离 Sn (mm)	电流 I max. (mA)	开关频率 f (Hz)	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-10-060	黄铜	B	M12x1	65	50	-	PA 12	2	200	1200	3 针连接器	-
83000-10-070	黄铜	B	M12x1	65	50	-	PA 12	4	200	500	3 针连接器	-
83000-10-080X300	不锈钢	C	M5X0,5	27	-	300	PBT	0,8	100	5000	连接器 3 针	-