

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
不锈钢 1.4404。

规格：
经抛光处理。

提示：
抛光帽型螺母的表面并优化形状，以用于卫生领域。因此设计正面的螺母头呈半球形，锥形轴环具有相应的斜度。选择总高度低的螺母，以尽可能保持较小的干扰轮廓。通过远小于 Ra 0.8 μm 的极低表面粗糙高度使表面达到上面几乎不会粘附脏粒的最佳状态。

根据要求：
英制螺纹，高度变体。

图纸



商品概述

Hygienic DESIGN 紧凑型帽型螺母

订货号	主体材料	D	D1	B	C	H	R1	SW	T	W
07280-04-03	不锈钢 A4	M3	6,8	0,25	0,5	4,95	8,8	5,5	3	20
07280-04-04	不锈钢 A4	M4	9	0,3	0,8	6,5	10	7	4	30
07280-04-05	不锈钢 A4	M5	10	0,5	1	7	16	8	4	30
07280-04-06	不锈钢 A4	M6	12	0,8	1	9	16	10	6	30
07280-04-08	不锈钢 A4	M8	16	0,8	1,6	12	20	13	8	30
07280-04-10	不锈钢 A4	M10	20	1	2	14	32	16	10	30
07280-04-12	不锈钢 A4	M12	24	1	2,5	16	35	19	11	30