

商品描述/产品说明

19"



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。


提示：
过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。门锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：
门锁位于打开位置
前侧快速分离

图纸



商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-90-0406	DZ3507-0016	侧面装配	标准型	71	1 件 = 1 对
21334-90-0457	DZ3507-0018	侧面装配	标准型	76	1 件 = 1 对

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-90-0508	DZ3507-0020	侧面装配	标准型	80	1 件 = 1 对
21334-90-0559	DZ3507-0022	侧面装配	标准型	82	1 件 = 1 对
21334-90-0610	DZ3507-0024	侧面装配	标准型	81	1 件 = 1 对
21334-90-0660	DZ3507-0026	侧面装配	标准型	78	1 件 = 1 对
21334-90-0711	DZ3507-0028	侧面装配	标准型	73	1 件 = 1 对
21334-90-0762	DZ3507-0030	侧面装配	标准型	67	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	行程 S	L
21334-90-0406	16	153,7	-	-	-	-	162,6	336,5	12,7	51,6	457	406
21334-90-0457	16	178,8	-	-	164,8	-	-	387,3	12,7	51,6	508	457
21334-90-0508	16	203,8	-	172,1	203,2	-	-	438,1	12,7	51,6	559	508
21334-90-0559	16	228,8	-	-	213	-	407	488,9	12,7	51,6	610	559
21334-90-0610	16	253,8	254	273,7	-	-	457,8	539,7	12,7	51,6	660	610
21334-90-0660	16	278,7	140,3	232,4	269,1	-	508,6	590,5	12,7	51,6	711	660
21334-90-0711	16	303,8	191,1	283,2	304,8	526	559,4	641,4	12,7	51,6	762	711
21334-90-0762	16	328,8	-	241,9	319,9	527,1	610,2	692,1	12,7	51,6	813	762