

产品说明

产品描述：
带支架的状态传感器用于查询快速夹钳的运行状态。
传感器检测快快速夹钳是打开还是关闭的，并能够以电子方式处理此状态信息。
将传感器通过支架连接到快速夹钳。

材料：
不锈钢。

规格：
亮色。

提示：
状态传感器和支架在交付时未组装。

技术参数：
感应式传感器：
输出电路：常闭触点 (NO)
工作电压：10 - 30 V DC
工作电流：100 mA
开关距离：0.8 mm
开关频率：5000 Hz
防短路：有
反极性保护：有
保护级别：IP 67
连接方式：0.3 m 电缆，PUR，带连接器
温度范围：-25° C - +70°C
许可证：CE、c-UL-us、UKCA；WEEE

装配：
使用螺母将状态传感器连接到支架上并设置尺寸为 L1。
支架通过支脚和安装面之间的通孔用快速夹钳螺钉固定。
安装快速夹钳后要进行开关点的微调。
详细步骤参见安装说明。

附件：
05900
10451
80140

安全：
状态感应器不适用人身的安全防护。

图纸提示：
1) LED-指示灯

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色

05990-20_H 带支架的不锈钢状态感应器，H 型，用于水平压紧式快速夹钳

图纸



商品概述

订货号	类型	A	A1	A2	B	B1	B3	B4	B5	D	G	G1	H	L	L1	L2	P	SW	适用快速夹钳	M=主轴快速张紧器
05990-20-06111	H	26	39	6,5	28	39	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x1	20,1	27	13,8	39	300	7	05900	M6x35
05990-20-08111	H	26	44	9	31	45	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x1	27,3	27	20,6	39	300	7	05900	M8x45