

产品说明

产品描述：

带支架的状态传感器用于查询快速夹钳的运行状态。传感器检测快速夹钳是打开还是关闭的，并能够以电子方式处理此状态信息。将传感器通过支架连接到快速夹钳。

材料：
不锈钢。

规格：
亮色。

提示：
状态传感器和支架在交付时未组装。

技术参数：

感应式传感器：
输出电路：常开触点 (NO)
工作电压：10 - 30 V DC
工作电流：100 mA
开关距离：0.8 mm
开关频率：5000 Hz
防短路：有
反极性保护：有
保护级别：IP 67
连接方式：0.3 m 电缆，PUR，带连接器
温度范围：-25° C - +70° C
许可证：CE、c-UL-us、EAC

装配：

使用螺母将状态传感器连接到支架上并设置尺寸为 L1。支架通过支脚和安装面之间的通孔用快速夹钳螺钉固定。安装快速夹钳后要进行开关点的微调。详细步骤参见安装说明。

附件：

05908
10451
80140

安全：

状态感应器不适用范围的人身安全防护。

图纸提示：


1) LED-指示灯

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色

图纸



商品概述

订货号	类型	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B5	D	G	G1	H	H1	L	L1	L2	P	SW	适用快速夹钳	M
05990-20-06121	V	14	40	18	12	27	45,5	5,5	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M6x35
05990-20-08121	V	21	45	15	19	32	49	6,5	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M8x45