




产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
单个出售。

提示：
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。闩锁位于打开和关闭位置。只能通过操作释放杆来打开或关闭伸缩滑轨。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 4.8 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

伸缩滑轨不可成对订购。
如需双面锁定，则必须订购左右版本。
如需单侧锁定，可与 21335-30 组合使用。


优点：
闩锁位于打开和关闭位置
用于重负荷应用
手动解锁
易运行

附件：
钢制伸缩滑轨 21335-30。

说明：
成对使用的伸缩滑轨决定了最大负载能力。

图纸提示：

- 1) 21335-25-03050 和 21335-25-03051 无安装孔
- 2) 21335-25-05590 和 21335-25-05591 无安装孔
- 3) 紧固螺栓切口
- 4) 尺寸仅供参考，无安装孔
- 5) B 型，与正确规格相同的尺寸



商品概述

订货号	制造商商品编号	类型	形状类型	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21335-25-03050	DZ9308-0012L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-03560	DZ9308-0014L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-04060	DZ9308-0016L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-04570	DZ9308-0018L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-05080	DZ9308-0020L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-05590	DZ9308-0022L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-25-06100	DZ9308-0024L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	267	单件包装
21335-25-06600	DZ9308-0026L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	264	单件包装
21335-25-07110	DZ9308-0028L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	261	单件包装
21335-25-07620	DZ9308-0030L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	258	单件包装
21335-25-08130	DZ9308-0032L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	256	单件包装
21335-25-08640	DZ9308-0034L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	256	单件包装
21335-25-09140	DZ9308-0036L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	248	单件包装
21335-25-10160	DZ9308-0040L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	237	单件包装
21335-25-10670	DZ9308-0042L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	228	单件包装
21335-25-12190	DZ9308-0048L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	204	单件包装
21335-25-13720	DZ9308-0054L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	196	单件包装
21335-25-15240	DZ9308-0060L-E	A	左侧	侧面装配	标准型	182	单件包装

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	行程 S	L
21335-25-03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-25-03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-25-04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-25-04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-25-05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
21335-25-05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-25-06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6

21335-25_A 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 272 kg，A 型，左侧



商品概述

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	行程 S	L
21335-25-06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-25-07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
21335-25-07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
21335-25-08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-25-08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-25-09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-25-10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
21335-25-10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-25-12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-25-13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-25-15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524