


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

尼龙框架 PA66 GF25 V-0。

弹性板 EPDM，耐臭氧，符合 DIN 53509，等级 0 (等级 0)。

密封 TPE TPV。

规格：

黑色。

提示：

不带插头的管线 (非组装管线) 可通过电缆进线板。可以插入电缆、管线、软管、气动和液压管线。

无需预穿孔即可插入管线。弹性板与管线相适应并提供最佳的密封和应力消除。不需要的进线保持牢固关闭和密封。

可提供不同的进线和盲板。

防护等级 IP66。

证书 / 符合标准：

UL 514B

UL / CSA-文件 E140310

温度范围：

-30 °C 至 +100 °C

装配：

适用于 36 x 112 mm 的安装切口。


可以无需工具即可将电缆进线板通过卡钩卡入至切口中 (适用于 1.5-2.0 mm 的板材厚度)。

如需拧紧厚度超过 2.0 mm 的板材，可以通过 M5 尺寸螺栓的孔固定电缆进线板。

图纸提示：

1) 安装孔

图纸



商品概述

订货号	最大数量 绝缘套管	适用于 电缆 数量 x 电缆直径
84102-241101	11	4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
84102-241201	12	12x8-12
84102-241301	13	2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20
84102-241401	14	6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
84102-241701	17	17X5-9,2
84102-241702	17	11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5
84102-242201	22	16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5
84102-242302	23	23X4,1-8,1
84102-242901	29	29X3-6,5
84102-240000	-	-