

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
 不锈钢导轨 1.4301.  
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.  
 不锈钢滚珠 1.4034.

规格：  
 亮色轨道。  
 亮色滚珠轴承保持架。  
 亮色滚珠。

订购须知：  
 成对出售。


提示：  
 伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度相似，确保操作更加舒适、灵活。门锁位于关闭位置。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离来确定的，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：  
 门锁位于关闭位置  
 适用于平装  
 易运行

## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 制造商商品编号     | 安装   | 产品类型 | 每对负载能力<br>(80,000 个循环)<br>kg | 每对负载能力<br>(10,000 周期) kg | 包装形式      |
|---------------|-------------|------|------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 21334-85-0300 | DS0330-0030 | 侧面装配 | 标准型  | 50                           | 65                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0350 | DS0330-0035 | 侧面装配 | 标准型  | 55                           | 70                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0400 | DS0330-0040 | 侧面装配 | 标准型  | 60                           | 75                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0450 | DS0330-0045 | 侧面装配 | 标准型  | 65                           | 80                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0500 | DS0330-0050 | 侧面装配 | 标准型  | 57                           | 75                       | 1 件 = 1 对 |

# 21334-85 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 80 kg



## 商品概述

| 订货号           | 制造商商品编号     | 安装   | 产品类型 | 每对负载能力<br>( 80,000 个循环 )<br>kg | 每对负载能力<br>(10,000 周期) kg | 包装形式      |
|---------------|-------------|------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 21334-85-0550 | DS0330-0055 | 侧面装配 | 标准型  | 50                             | 70                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0600 | DS0330-0060 | 侧面装配 | 标准型  | 45                             | 65                       | 1 件 = 1 对 |
| 21334-85-0700 | DS0330-0070 | 侧面装配 | 标准型  | 30                             | 55                       | 1 件 = 1 对 |

| 订货号           | A  | A1  | A2  | A3  | A4 | A5 | A6  | A7  | A8  | B    | H    | 行程<br>S | L   |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|
| 21334-85-0300 | 26 | -   | 192 | 224 | 18 | 32 | -   | -   | 224 | 19,1 | 35,3 | 304,5   | 300 |
| 21334-85-0350 | 26 | -   | 224 | 256 | 36 | 32 | -   | -   | 256 | 19,1 | 35,3 | 354     | 350 |
| 21334-85-0400 | 26 | -   | 192 | 320 | 22 | 32 | -   | 160 | 320 | 19,1 | 35,3 | 403     | 400 |
| 21334-85-0450 | 26 | -   | 224 | 352 | 40 | 32 | -   | 160 | 352 | 19,1 | 35,3 | 452     | 450 |
| 21334-85-0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 26 | 32 | 160 | 192 | 416 | 19,1 | 35,3 | 501     | 500 |
| 21334-85-0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 44 | 32 | 160 | 192 | 448 | 19,1 | 35,3 | 550,5   | 550 |
| 21334-85-0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 30 | 32 | 192 | 224 | 512 | 19,1 | 35,3 | 600     | 600 |
| 21334-85-0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 34 | 32 | 256 | 288 | 608 | 19,1 | 35,3 | 698     | 700 |