

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
热塑性塑料外壳。

规格：  
作用形式：磁性，簧片触点。  
电压类型：DC（直流电压）。  
安装方式：准平齐。  
防护等级：IP 67。

订购须知：  
需要相应的感应块来匹配相应的安全开关。感应块必须单独订购。

提示：  
用于防护门、防护罩和翻盖的磁性安全开关。打开保护装置会导致系统自动安全关闭。

安全开关通过编码磁铁系统无接触工作。电子设备位于完全封装的外壳中。根据型号不同，开关状态由 LED 指示。

合格证书：  
TÜV、cULus、EAC。

符合的标准：  
ISO 13849-1，IEC 60947-5-3，BG-GS-ET-14。


温度范围：  
-25 °C 至 +70 °C

附件：  
用于安全开关磁编码 83455-10 的感应块。

图纸提示：

- 1) 右
- 2) 左

图纸



商品概述

订货号	门挡器	LED 指示灯 数量	备注	信号触点	开关电压 最大 V DC
83455-1021061	右侧	-	-	是的	30
83455-2021061	左侧	-	-	是的	30
83455-1021161	右侧	1	防护门关闭时 LED 亮起	是的	24
83455-2021161	左侧	1	防护门关闭时 LED 亮起	是的	24
83455-1020142	右侧	1	防护门关闭时 LED 亮起	否	24
83455-2020142	左侧	1	防护门关闭时 LED 亮起	否	24
83455-1020042	右侧	-	-	否	75
83455-2020042	左侧	-	-	否	75

订货号	开关电流 最大 A	开关功率 最大 VA	开关频率 最大 Hz	常开 (安全触点) 数量	常开 (信号触点) 数量
83455-1021061	0,4	10	5	2	1
83455-2021061	0,4	10	5	2	1
83455-1021161	0	0,2	5	2	1
83455-2021161	0	0,2	5	2	1
83455-1020142	0	0,2	5	2	-
83455-2020142	0	0,2	5	2	-
83455-1020042	0,4	10	5	2	-
83455-2020042	0,4	10	5	2	-

订货号	感应距离 Sn EIN mm	Schaltabstand Sn AUS mm	连接方式	极数
83455-1021061	5	15	连接器 8mm	6 针

## 商品概述

订货号	感应距离 Sn EIN mm	Schaltabstand Sn AUS mm	连接方式	极数
83455-2021061	5	15	连接器 8mm	6 针
83455-1021161	5	15	连接器 8mm	6 针
83455-2021161	5	15	连接器 8mm	6 针
83455-1020142	5	15	连接器 M8	4 针
83455-2020142	5	15	连接器 M8	4 针
83455-1020042	5	15	连接器 M8	4 针
83455-2020042	5	15	连接器 M8	4 针