


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。

手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回，因此可以改变锁定位置。

套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置，从而使柱塞顶销保持缩回状态。

材料：

锁扣 1.4308。

螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

压力弹簧 1.4310。

锁扣帽热塑性 PA。

规格：

螺纹套筒、压力弹簧和锁扣亮色。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

不同颜色的螺栓帽：

- 深灰色 RAL 7021。
- 纯橙色 RAL 2004。
- 油菜黄色 RAL 1021。
- 交通红色 RAL 3020。
- 信号绿色 RAL 6032。
- 交通蓝色 RAL 5017。
- 浅灰色 RAL 7035。

优点：

手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回。

可选择彩色塑料螺栓帽。

带六角的套筒用作安装辅助。

根据要求：

特殊类型。

附件：

固定支架 03099。

定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。

图纸提示：


A 型：无螺栓帽，无螺母。

B 型：无螺栓帽，带螺母。

C 型：带螺栓帽，无螺母。

D 型：带螺栓帽，带螺母。

图纸



商品概述

订货号	类型	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-12-1060410	C	黑色 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510	C	黑色 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-1060610	C	黑色 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-10604101	C	黑色 RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-10605101	C	黑色 RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-10606101	C	黑色 RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060512	C	黑色 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612	C	黑色 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812	C	黑色 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-10605121	C	黑色 RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-10606121	C	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-10608121	C	黑色 RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060616	C	黑色 RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816	C	黑色 RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016	C	黑色 RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-10606161	C	黑色 RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-10608161	C	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-10610161	C	黑色 RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060820	C	黑色 RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020	C	黑色 RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220	C	黑色 RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-10608201	C	黑色 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-10610201	C	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-10612201	C	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-10604102	C	橙色 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-10605102	C	橙色 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-10606102	C	橙色 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106041012	C	橙色 RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051012	C	橙色 RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061012	C	橙色 RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-10605122	C	橙色 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-10606122	C	橙色 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-10608122	C	橙色 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106051212	C	橙色 RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061212	C	橙色 RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081212	C	橙色 RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-10606162	C	橙色 RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35

商品概述

订货号	类型	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-12-10608162	C	橙色 RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-10610162	C	橙色 RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106061612	C	橙色 RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081612	C	橙色 RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101612	C	橙色 RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-10608202	C	橙色 RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-10610202	C	橙色 RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-10612202	C	橙色 RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106082012	C	橙色 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102012	C	橙色 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122012	C	橙色 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106041016	C	黄色 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051016	C	黄色 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061016	C	黄色 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060410116	C	黄色 RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510116	C	黄色 RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-1060610116	C	黄色 RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106051216	C	黄色 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061216	C	黄色 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081216	C	黄色 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060512116	C	黄色 RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612116	C	黄色 RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812116	C	黄色 RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106061616	C	黄色 RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081616	C	黄色 RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101616	C	黄色 RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060616116	C	黄色 RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816116	C	黄色 RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016116	C	黄色 RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106082016	C	黄色 RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102016	C	黄色 RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122016	C	黄色 RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-1060820116	C	黄色 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020116	C	黄色 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220116	C	黄色 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106041084	C	红色 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051084	C	红色 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061084	C	红色 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060410184	C	红色 RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510184	C	红色 RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-1060610184	C	红色 RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106051284	C	红色 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061284	C	红色 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081284	C	红色 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060512184	C	红色 RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612184	C	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812184	C	红色 RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106061684	C	红色 RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081684	C	红色 RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101684	C	红色 RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060616184	C	红色 RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816184	C	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016184	C	红色 RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106082084	C	红色 RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102084	C	红色 RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122084	C	红色 RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-1060820184	C	红色 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020184	C	红色 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220184	C	红色 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106041086	C	灰色 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051086	C	灰色 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061086	C	灰色 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060410186	C	灰色 RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510186	C	灰色 RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14

商品概述

订货号	类型	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-12-1060610186	C	灰色 RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106051286	C	灰色 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061286	C	灰色 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081286	C	灰色 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060512186	C	灰色 RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612186	C	灰色 RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812186	C	灰色 RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106061686	C	灰色 RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081686	C	灰色 RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101686	C	灰色 RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060616186	C	灰色 RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816186	C	灰色 RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016186	C	灰色 RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106082086	C	灰色 RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102086	C	灰色 RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122086	C	灰色 RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-1060820186	C	灰色 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020186	C	灰色 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220186	C	灰色 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106041087	C	蓝色 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051087	C	蓝色 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061087	C	蓝色 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060410187	C	蓝色 RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510187	C	蓝色 RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-1060610187	C	蓝色 RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106051287	C	蓝色 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061287	C	蓝色 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081287	C	蓝色 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060512187	C	蓝色 RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612187	C	蓝色 RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812187	C	蓝色 RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106061687	C	蓝色 RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081687	C	蓝色 RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101687	C	蓝色 RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060616187	C	蓝色 RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816187	C	蓝色 RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016187	C	蓝色 RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106082087	C	蓝色 RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102087	C	蓝色 RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122087	C	蓝色 RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-1060820187	C	蓝色 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020187	C	蓝色 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220187	C	蓝色 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
03099-12-106041088	C	灰色 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-106051088	C	灰色 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-106061088	C	灰色 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-1060410188	C	灰色 RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
03099-12-1060510188	C	灰色 RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
03099-12-1060610188	C	灰色 RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
03099-12-106051288	C	灰色 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-106061288	C	灰色 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-106081288	C	灰色 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-1060512188	C	灰色 RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
03099-12-1060612188	C	灰色 RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
03099-12-1060812188	C	灰色 RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
03099-12-106061688	C	灰色 RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-106081688	C	灰色 RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-106101688	C	灰色 RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-1060616188	C	灰色 RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
03099-12-1060816188	C	灰色 RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
03099-12-1061016188	C	灰色 RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
03099-12-106082088	C	灰色 RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-106102088	C	灰色 RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-106122088	C	灰色 RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60

商品概述

订货号	类型	组件 颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-12-1060820188	C	灰色 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
03099-12-1061020188	C	灰色 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
03099-12-1061220188	C	灰色 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60