



产品说明

材料：
GJL 300.


规格：
基准面经高精度加工处理。
夹紧面具 有 0.5 mm 的加工余量。

提示：

夹紧方形座根据按照符合 DIN 55201 及 JIS 6337-1980 标准。


随供用于吊装的环形螺栓。盖子可以防止双侧夹紧角件的空腔被切屑填满。

图纸




图纸


01850-1240251




01850-1250301
01850-1650301



01850-126335
01850-166335



01850-168050



商品概述

商品概述
