

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
调制钢。

规格：
主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。

提示：



系统尺寸为 138 的 UNILOCK 5 轴基本模块适用于夹持大型和重型工件。工件可通过夹紧销或减速适配器直接插入基本模块中。基本模块通过相关底板或用螺钉直接固定在机床工作台上。可灵活定位。通过将两个模块底部挨着底部一同组装，也可创建和使用双夹紧模块。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M16、M20、M24 配合使用时可能产生以下保持力：


- 保持力 (M16) 75,000 N
- 保持力 (M20) 160,000 N
- 保持力 (M24) 230,000 N

圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。



图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	H	SW	锁紧扭矩 max. Nm
42220-05-1380750	A	无扭转止动器	75	8	30