

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制。

规格：
自然色或黑色阳极氧化。

订购须知：
单独订购紧固材料和末端垫片。


装配：
背面安装。

附件：
末端垫片 06917。

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	主体颜色	A	B	D	H	L	T	负载能力 N	末端垫片订货号
06917-032041	黑色	32	8	M4	32	40	10	500	06917-4
06917-055041	黑色	55	8	M4	32	63	10	500	06917-4
06917-064041	黑色	64	8	M4	32	72	10	500	06917-4
06917-076041	黑色	76	8	M4	32	84	10	500	06917-4
06917-088041	黑色	88	8	M4	32	96	10	500	06917-4
06917-096041	黑色	96	8	M4	32	104	10	500	06917-4
06917-098041	黑色	98	8	M4	32	106	10	500	06917-4
06917-100041	黑色	100	8	M4	32	108	10	500	06917-4
06917-102041	黑色	102	8	M4	32	110	10	500	06917-4
06917-120041	黑色	120	8	M4	32	128	10	500	06917-4
06917-136041	黑色	136	8	M4	32	144	10	500	06917-4
06917-055051	黑色	55	10	M5	40	65	10	500	06917-1
06917-064051	黑色	64	10	M5	40	74	10	500	06917-1
06917-076051	黑色	76	10	M5	40	86	10	500	06917-1
06917-088051	黑色	88	10	M5	40	98	10	500	06917-1
06917-096051	黑色	96	10	M5	40	106	10	500	06917-1
06917-098051	黑色	98	10	M5	40	108	10	500	06917-1
06917-100051	黑色	100	10	M5	40	110	10	500	06917-1
06917-102051	黑色	102	10	M5	40	112	10	500	06917-1
06917-120051	黑色	120	10	M5	40	130	10	500	06917-1
06917-136051	黑色	136	10	M5	40	146	10	500	06917-1
06917-140051	黑色	140	10	M5	40	150	10	500	06917-1
06917-160051	黑色	160	10	M5	40	170	10	500	06917-1
06917-180051	黑色	180	10	M5	40	190	10	500	06917-1
06917-200051	黑色	200	10	M5	40	210	10	500	06917-1
06917-235051	黑色	235	10	M5	40	245	10	500	06917-1
06917-250051	黑色	250	10	M5	40	260	10	500	06917-1
06917-300051	黑色	300	10	M5	40	310	10	500	06917-1

商品概述

订货号	主体颜色	A	B	D	H	L	T	负载能力 N	末端垫片订货号
06917-350051	黑色	350	10	M5	40	360	10	500	06917-1
06917-120061	黑色	120	12	M6	42	132	12	500	06917-6
06917-136061	黑色	136	12	M6	42	148	12	500	06917-6
06917-140061	黑色	140	12	M6	42	152	12	500	06917-6
06917-160061	黑色	160	12	M6	42	172	12	500	06917-6
06917-180061	黑色	180	12	M6	42	192	12	500	06917-6
06917-200061	黑色	200	12	M6	42	212	12	500	06917-6
06917-235061	黑色	235	12	M6	42	247	12	500	06917-6
06917-250061	黑色	250	12	M6	42	262	12	500	06917-6
06917-300061	黑色	300	12	M6	42	312	12	500	06917-6
06917-350061	黑色	350	12	M6	42	362	12	500	06917-6
06917-140081	黑色	140	16	M8	58	156	12	500	-
06917-160081	黑色	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180081	黑色	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200081	黑色	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235081	黑色	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250081	黑色	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300081	黑色	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350081	黑色	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200101	黑色	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235101	黑色	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250101	黑色	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300101	黑色	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350101	黑色	350	20	M10	70	370	19	500	-
06917-032043	自然色	32	8	M4	32	40	10	500	06917-5
06917-055043	自然色	55	8	M4	32	63	10	500	06917-5
06917-064043	自然色	64	8	M4	32	72	10	500	06917-5
06917-076043	自然色	76	8	M4	32	84	10	500	06917-5
06917-088043	自然色	88	8	M4	32	96	10	500	06917-5
06917-096043	自然色	96	8	M4	32	104	10	500	06917-5
06917-098043	自然色	98	8	M4	32	106	10	500	06917-5
06917-100043	自然色	100	8	M4	32	108	10	500	06917-5
06917-102043	自然色	102	8	M4	32	110	10	500	06917-5
06917-120043	自然色	120	8	M4	32	128	10	500	06917-5
06917-136043	自然色	136	8	M4	32	144	10	500	06917-5
06917-055053	自然色	55	10	M5	40	65	10	500	06917-3
06917-064053	自然色	64	10	M5	40	74	10	500	06917-3
06917-076053	自然色	76	10	M5	40	86	10	500	06917-3
06917-088053	自然色	88	10	M5	40	98	10	500	06917-3
06917-096053	自然色	96	10	M5	40	106	10	500	06917-3
06917-098053	自然色	98	10	M5	40	108	10	500	06917-3
06917-100053	自然色	100	10	M5	40	110	10	500	06917-3
06917-102053	自然色	102	10	M5	40	112	10	500	06917-3
06917-120053	自然色	120	10	M5	40	130	10	500	06917-3
06917-136053	自然色	136	10	M5	40	146	10	500	06917-3
06917-140053	自然色	140	10	M5	40	150	10	500	06917-3
06917-160053	自然色	160	10	M5	40	170	10	500	06917-3
06917-180053	自然色	180	10	M5	40	190	10	500	06917-3
06917-200053	自然色	200	10	M5	40	210	10	500	06917-3
06917-235053	自然色	235	10	M5	40	245	10	500	06917-3
06917-250053	自然色	250	10	M5	40	260	10	500	06917-3
06917-300053	自然色	300	10	M5	40	310	10	500	06917-3
06917-350053	自然色	350	10	M5	40	360	10	500	06917-3
06917-120063	自然色	120	12	M6	42	132	12	500	06917-7
06917-136063	自然色	136	12	M6	42	148	12	500	06917-7
06917-140063	自然色	140	12	M6	42	152	12	500	06917-7
06917-160063	自然色	160	12	M6	42	172	12	500	06917-7
06917-180063	自然色	180	12	M6	42	192	12	500	06917-7
06917-200063	自然色	200	12	M6	42	212	12	500	06917-7
06917-235063	自然色	235	12	M6	42	247	12	500	06917-7
06917-250063	自然色	250	12	M6	42	262	12	500	06917-7
06917-300063	自然色	300	12	M6	42	312	12	500	06917-7
06917-350063	自然色	350	12	M6	42	362	12	500	06917-7
06917-140083	自然色	140	16	M8	58	156	12	500	-

商品概述

订货号	主体颜色	A	B	D	H	L	T	负载能力 N	末端垫片订货号
06917-160083	自然色	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180083	自然色	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200083	自然色	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235083	自然色	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250083	自然色	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300083	自然色	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350083	自然色	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200103	自然色	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235103	自然色	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250103	自然色	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300103	自然色	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350103	自然色	350	20	M10	70	370	19	500	-