


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制。天然橡胶硬度软（45 肖氏 A）、中等（60 肖氏 A）和硬（70 肖氏 A）。

规格：


钢制镀锌。

提示：

橡胶金属天花板元件是带有内置撕裂保护的悬挂元件，适用于悬挂照明灯具、设备和管道。天花板元件可以承受拉伸载荷并柔和地吸收冲击力和加速力。

图纸

③



商品概述

订货号	类型	类型 1	B	D	D2	E	G	H	H3	SW	肖氏硬度	负载 N
26132-01040	C	内螺纹	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	40	250
26132-01060	C	内螺纹	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	60	700