

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢制壳体。

钢制或不锈钢套筒。

不锈钢制销钉。

旋钮，不锈钢或热塑性塑料，采用 PA（尼龙）。

规格：

亮色壳体。

镀镍或亮色套筒。

亮色销钉。

黑色旋钮，采用 PA 塑料，玻璃纤维增强型。

不锈钢旋钮，亮色。

提示：

随供了固定螺栓 M2 或 M3。

安装方式 1，用于板厚 6 mm 或 12 mm。

安装方式 2，用于板厚 12 至 20 mm。

如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。


附件：

夹紧板 05592

图纸提示：

1) 板

图纸



商品概述

订货号	材料	类型 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	夹持力 N	夹紧力 N	径向力 kN	拔出力 F kN	工作温度
05591-516	塑料	钢制销钉	5	15,5	14	25	20	21	19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤130 °C
05591-817	塑料	钢制销钉	8	17	18	34	32	28	26	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤130 °C
05591-823	塑料	钢制销钉	8	23	18	34	32	28	26	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤130 °C
05591-5161	不 锈钢	钢制销钉	5	15,5	14	25	20	21	19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
05591-8171	不 锈钢	钢制销钉	8	17	18	34	32	28	25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
05591-8231	不 锈钢	钢制销钉	8	23	18	34	32	28	25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
05591-15161	不 锈钢	不锈 钢销钉	5	15,5	14	25	20	21	19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
05591-18171	不 锈钢	不锈 钢销钉	8	17	18	34	32	28	25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
05591-18231	不 锈钢	不锈 钢销钉	8	23	18	34	32	28	25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C