

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制 1.1191 (CK45)。抗张强度 $\approx 700 \text{ N/mm}^2$ 。


规格：
黑色氧化处理。

提示：
耳轴符合 VDI 3366 标准。


通常情况下，应始终放置四个耳轴。在使用四个耳轴时，应注意两个耳轴支撑工具的全部重量。因此，当转动工具时，负载可分布在两个耳轴上。

随附内六角螺栓。

图纸提示：
1) kg max.



图纸



商品概述

订货号	A	A1	B	B1	D1	D2	D3	G 用于 内六角螺栓	L	L2	L3	T	T1	承载负荷 kg
07679-01-16	10	34	20	-	16	9,5	14,5	M8x25	80	6	20	9	6	320
07679-01-20	10	37	25	-	20	11,5	17,5	M10x30	90	8	25	11	8	630

商品概述

订货号	A	A1	B	B1	D1	D2	D3	G 用于 内六角螺栓	L	L2	L3	T	T1	承载负荷 kg
07679-01-25	12	38	35	-	25	14	20	M12x40	100	8	30	13	10	1250
07679-01-32	16	46	40	-	32	18	26	M16x45	120	10	32	17,5	10	2000
07679-01-40	18	54	50	-	40	23	33	M20x60	140	10	40	21,5	12	3200
07679-01-50	22	59	60	-	50	27	39	M24x70	160	12	45	25	14	5000
07679-01-63	20	78	80	40	63	23	33	M20x100	200	12	50	21,5	16	8000